



# Produkt beskrivelse

## MASTER SDW-T

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i åpne armaturer

### Fordeler

- Eksepsjonelt bra lysstyrke og fargegjengivelse, spesielt for varme farger, f.eks. rødt og gull
- Høy lampe effektivitet og lav varme-generering, resulterer i lave driftskostnader
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper

### Funksjoner

- Varmhvit lysfarge, veldig god fargegjengivelse, spesielt utmerket rød gjengivelse
- Lampedesign er velegnet til bruk i armaturer for power-spot (høy-intensitet) og høy takhøyde

### Søknad

- Butikkbelysning (skaper koselig atmosfære f.eks. i møbelbutikk), utmerket presentasjon av ferske varer (hos slakteren, bakerier, blomsterhandel) og dekorativ utendørs belysning (imitasjon av gamle gass-lykter)

### Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

# MASTER SDW-T

## Versions




LPPR\_SDW-T\_50W\_PG12-1-Product photo



LPPR\_SDW-T\_35W\_PG12-1-Product photo

## Målskisse



| Product                            | D (max) | O       | L     | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 12,7 mm | 91 mm | 149 mm  |
| MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 15,4 mm | 91 mm | 149 mm  |

### Generell informasjon

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sokkelbase     | PG12-1    |
| Driftsposisjon | UNIVERSAL |

### Teknisk belysning

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Kromatisk koordinat X (nom)      | 0,478       |
| Kromatisk koordinat Y (nom)      | 0,415       |
| Fargebetegnelse                  | Gyllen hvit |
| Korrelert fargetemperatur (nom.) | 2500 K      |

### Kontroller og dimming

|            |     |
|------------|-----|
| Kan dimmes | Nei |
|------------|-----|

### Mekanikk og innfatning

|                  |            |
|------------------|------------|
| Lyspæreoverflate | Matt       |
| Lyspæremateriale | Mykt glass |
| Lyspæreform      | T31        |

### Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name                  | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Lysytelse |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 928153909227 | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 82                            | 45,45 lm/W                 | 2 500 lm  |
| 928153809230 | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 81                            | 40 lm/W                    | 1 320 lm  |

## Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                  | Spennning (nom.) | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| 928153909227 | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 90 V             | 55,5 W        |

| Order Code   | Full Product Name                  | Spennning (nom.) | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| 928153809230 | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 98 V             | 33,3 W        |

# MASTER SDW-T

## Godkjenning og bruksområde

| Order Code   | Full Product Name                        | Energiforbruk<br>kWh/1000 t | Kvikksølv<br>(Hg)-innhold<br>(maks.) | Lavt kvikksølv<br>(Hg)-innhold<br>(nom.) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 928153909227 | MASTER SDW-T<br>50W/825 PG12-1<br>1SL/12 | 56 kWh                      | 7,6 mg                               | 7,6 mg                                   |
| 928153809230 | MASTER SDW-T<br>35W/825 PG12-1<br>1SL/12 | 34 kWh                      | 3,8 mg                               | 3,8 mg                                   |

