



Niewiarygodne barwy, zdumiewająca atmosfera

MASTER SDW-T

Seria lamp wyładowczych o wysokiej skuteczności świetlnej, emitujących ciepłe światło, do zastosowań w oprawach otwartych

Korzyści

- Wyjątkowa luminancja i wierne oddawanie zwłaszcza ciepłych barw, np. czerwonej i złotej
- Wysoka skuteczność świetlna lamp przy niskich kosztach eksploatacji i niewielkiej ilości wytwarzanego ciepła
- Znacznie większa trwałość lamp w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami i lampami halogenowymi

Cechy

- Jedyna w swoim rodzaju jakość ciepłego światła
- Konstrukcja lampy dopasowana do opraw oświetleniowych o wysokiej światłości przeznaczonych do oświetlenia ogólnego wysokich pomieszczeń

Zastosowanie

- Oświetlenie sklepów (tworzenie przytulnej atmosfery np. w sklepach meblowych), doskonała ekspozycja świeżych produktów w sklepach mięsnych, piekarniach i kwiaciarniach i dekoracyjne oświetlenie terenów zewnętrznych (np. imitowanie latarni gazowych)

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać wyłącznie z dedykowanymi statecznikami firmy Philips
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

MASTER SDW-T

Wersje




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	PG12-1
Pozycja robocza	UNIWERSALNE
Dane techniczne oświetlenia	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,478
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,415
Oznaczenie koloru	Złoto-biały
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2500 K
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szkło miękkie
Kształt bańki	T31

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik		
		oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

MASTER SDW-T

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

