



## Neskutočné farby a úžasná atmosféra

Sortiment vysokoúčinných výbojok s teplým farebným svetlom do malých otvorených svietidiel

### Výhody

- Výnimočný jas a podanie (najmä teplých) farieb, napríklad červenej a zlatej
- Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja
- Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami

### Applications

- Osvetlenie obchodov (na dosiahnutie príjemnej atmosféry, napríklad v obchodoch s nábytkom), vynikajúca prezentácia čerstvého tovaru vo vitrínach (napríklad v mäsiarstvach, pekárňach či kvetinárstvach) a dekoratívne exteriérové osvetlenie (imitácia plynovej lampy)

### Vlastnosti

- Jedinečná kvalita teplých farieb
- Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami na bodové osvetlenie s vysokou svietivosťou a všeobecné osvetlenie priestorov s vysokými stropmi

- Používajte len so špeciálnym predradníkom od spoločnosti Philips.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja

odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

## Versions




LPPR\_SDW-T\_50W\_PG12-1-  
Product photo



LPPR\_SDW-T\_35W\_PG12-1-  
Product photo

## Rozmerový obrázok



| Product                            | D (max) | O       | L     | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 12,7 mm | 91 mm | 149 mm  |
| MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 15,4 mm | 91 mm | 149 mm  |

### Všeobecné informácie

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Pätica             | PG12-1                                      |
| Prevádzková poloha | UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)] |

### Svetelné technické

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Označenie farby                        | Zlatá biela |
| Chromatická súradnica X (nom.)         | 0,478       |
| Chromatická súradnica Y (nom.)         | 0,415       |
| Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | 2500 K      |

## Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

## Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky Číra  
Materiál žiarovky Jemné sklo  
Tvar žiarovky T31

## Svetelné technické

| Order Code | Full Product Name                  | Svetelný tok | Merný výkon (menovitý) (nom.) | Index podania farieb (CRI) |
|------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 2 500 lm     | 45,45 lm/W                    | 82                         |
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 1 320 lm     | 40 lm/W                       | 81                         |

## Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name                  | Spotreba | Napätie (nom.) |
|------------|------------------------------------|----------|----------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 55,5 W   | 90 V           |
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 33,3 W   | 98 V           |

## Schválenie a použitie

| Order Code | Full Product Name                  | Obsah ortuti (Hg) (max.) | Obsah ortuti (Hg) (nom.) | Spotreba energie kWh/1 000 h |
|------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 7,6 mg                   | 7,6 mg                   | 56 kWh                       |
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 3,8 mg                   | 3,8 mg                   | 34 kWh                       |