



Neskutočné farby a úžasná atmosféra

MASTER SDW-T

Sortiment vysokoúčinných výbojok s teplým farebným svetlom do malých otvorených svietidiel

Výhody

- Výnimočný jas a podanie (najmä teplých) farieb, napríklad červenej a zlatej
- Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja
- Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami

Vlastnosti

- Jedinečná kvalita teplých farieb
- Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami na bodové osvetlenie s vysokou svietivosťou a všeobecné osvetlenie priestorov s vysokými stropmi

Aplikácie

- Osvetlenie obchodov (na dosiahnutie príjemnej atmosféry, napríklad v obchodoch s nábytkom), vynikajúca prezentácia čerstvého tovaru vo vitrínach (napríklad v mäsiarstvách, pekárňach či kvetinárstvách) a dekoratívne exteriérové osvetlenie (imitácia plynovej lampy)

Varovanie a ochrana

- Používajte len so špeciálnym predradníkom od spoločnosti Philips.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

MASTER SDW-T

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Všeobecné informácie

Pätica	PG12-1
Prevádzková poloha	UNIVERSAL

Svetelné technické

Chromatická súradnica X (nom.)	0,478
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,415
Označenie farby	Zlatá biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2500 K

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Materiál žiarovky	Jemné sklo
Tvar žiarovky	T31

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

MASTER SDW-T

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

