



Otroliga färger, fantastisk atmosfär

Serie med högeffektiva urladdningslampor med varm färg som kan användas i öppna armaturer

Fördelar

- Enastående ljusstyrka och färgåtergivning, särskilt för varma färger som rött och guld
- Hög lampeffektivitet ger låga driftkostnader och låg värmeutveckling
- Längre livslängd jämfört med glödlampor och halogenlampor

Applications

- Butiksbelysning (för en mysig miljö i exempelvis möbelaffärer), förstklassig skyltning av färskvaror (i slakteributiker, bagerier, blomaffärer) samt dekorativ utomhusbelysning (gaslykteimitation)

Funktioner

- Unik varm färgkvalitet
- Lampans utformning lämpar sig väl för att användas i armaturer för power-spots (hög intensitet) och allmänbelysning för hög takhöjd

- Använd endast med Philips särskilda driftdon
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar

på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-
Product photo

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Allmän information

Socket	PG12-1
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]

Ljusteknik

Färgbeteckning	Gyllene vit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,415
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2500 K

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Mjukt glas
Lampform	T31

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2 500 lm	45,45 lm/W	82
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	1 320 lm	40 lm/W	81

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Spänning (nom)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55,5 W	90 V
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33,3 W	98 V

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	7,6 mg	7,6 mg	56 kWh
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	3,8 mg	3,8 mg	34 kWh