



Неймовірні кольори, незабутня атмосфера

Лінійка високоефективних газорозрядних ламп теплого кольору для використання у відкритих світильниках

Переваги

- Виняткова яскравість і кольоропередача теплих кольорів, зокрема червоного й золотистого
- Висока ефективність лампи за низьких експлуатаційних витрат і тепловиділення
- Довгий термін експлуатації порівняно з лампами розжарювання та галогеновими лампами

Applications

- Освітлення крамниць для створення затишної атмосфери (наприклад, у меблевих салонах) і демонстрування свіжих товарів (у м'ясних, хлібних або квіткових магазинах) та декоративне зовнішнє освітлення (імітація газового ліхтаря)

Характеристики

- Унікальний теплий колір
- Конструкція лампи підходить для використання в точкових світильниках високої інтенсивності та загальному освітленні для приміщень із високою стелею

- Використовуються лише зі спеціальним модулем регулювання Philips
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа

розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-
Product photo

Розміри



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	PG12-1
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]
Світлотехнічні	
Позначення кольору	Золотистий білий
Координата хроматичності X (номінальна)	0,478
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,415
Корельована колірна температура (ном.)	2500 K

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Ні

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи Прозорий
Матеріал лампи Легкоплавке скло
Форма лампи T31

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2 500 lm	45,45 lm/W	82
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	1 320 lm	40 lm/W	81

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Напруга (ном.)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55,5 W	90 V
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33,3 W	98 V

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)	Споживання енергії кВт/1000 год
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	7,6 mg	7,6 mg	56 kWh
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	3,8 mg	3,8 mg	34 kWh