



Popis výrobku

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou vnější trubkovitou baňkou

Výhody

- Výbojky SON-T jsou cenově výhodné a spolehlivé řešení mezi vysokotlakými sodíkovými výbojkami

Applications

- Osvětlení silnic
- Dekorativní venkovní osvětlení
- Průmyslové, prodejní a komerční osvětlení
- Rekreační sportoviště - venkovní i vnitřní

Vlastnosti

- Čirá trubkovitá vnější baňka
- Vysoká účinnost


- Robustní konstrukce odolná vůči vibracím a nárazům pro delší životnost výbojky
- Možné stmívání s odpovídajícím příslušenstvím
- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPPR SON-T E40

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Obecné informace

Patice krytky	E40
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]

Světelně technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	130 lm/W
Index podání barev (CRI)	-

Provozní a elektrické

Spotřeba energie	960,0 W
Napětí (jmen.)	100 V

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T65

Certifikace a použití

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	23 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	1 056 kWh