



Die zuverlässige Lösung für die Außenbeleuchtung

SON-T ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit klarem Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Vorteile

- Zuverlässige Beleuchtung

Applications

- Für den Einsatz in offenen Leuchten im Außenbereich
- Für Beleuchtung von Straßen, Wohngebieten und in der Industrie

Merkmale

- Röhrenförmiger, transparenter Außenkolben
- Entladungsrohr gefüllt mit Natrium-Quecksilber, Amalgam und Xenon-Zündgas
- Dimmbar mit EVG oder 2-Stufen-KVG


- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



LPPR SON-T E40

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Allgemeine Informationen

Sockel	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	130 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	960,0 W
Spannung (Nom)	100 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T65

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	23 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1.056 kWh