



Product Description

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα

Οφέλη

- Ο λαμπτήρας SON-T αποτελεί μια οικονομική και αξιόπιστη λύση για τους λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης

Applications

- Οδικός και οικιακός φωτισμός
- Διακοσμητικός φωτισμός διάχυσης
- Για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές
- Εσωτερικές και εξωτερικές ψυχαγωγικές αθλητικές εγκαταστάσεις

Χαρακτηριστικά

- Διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα
- Υψηλή απόδοση φωτεινότητας

- Η στιβαρή κατασκευή είναι ανθεκτική στους κραδασμούς και τα χτυπήματα, παρέχοντας αξιόπιστη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης με αποκλειστικό εξοπλισμό
- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Γενικές πληροφορίες

Θέση λειτουργίας

UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,540
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,413
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
--------------------	----------

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) 14,3 mg

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	E40
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	E40
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	E40
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	130 lm/W
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	98 lm/W
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	110 lm/W
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	123 lm/W
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	84 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Τάση (ονομ.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	960,0 W	100 V
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	153 W	100 V
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	255 W	100 V
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	392,0 W	100 V
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	70,0 W	90 V

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	T46
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	T46
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	T46
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	23 mg	1.056 kWh
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	20,4 mg	162 kWh
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	20,4 mg	275 kWh
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	24,5 mg	431 kWh
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	14,3 mg	77 kWh

