

Sodio estandar T

DSONT



Philips sodio estandar T

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico.

Beneficios

- Solución rentable y fiable en sodio a alta presión

Applications

- Alumbrado de carreteras y zonas residenciales
- Alumbrado decorativo por proyección
- Alumbrado de zonas industriales y comerciales
- Instalaciones deportivas interiores y exteriores

Características

- Bulbo exterior tubular transparente
- Alta eficacia luminosa


- Construcción robusta resistente a choques y vibraciones
- Lámpara regulable
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



LPPR SON-T E40

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Información general

Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]

Datos técnicos de la luz

Temperatura de color correlacionada (nom.)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	130 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-

Operativos y eléctricos

Consumo de energía	960,0 W
Voltaje (nom.)	100 V

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T65

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	23 mg
Consumo energético kWh/1000 h	1.056 kWh