



Lampade

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico racchiuso all'interno di un bulbo in vetro.

Vantaggi

- Le versioni SON-T sono lampade convenzionali particolarmente convenienti.

Applications

- Aree pubbliche ed urbane.
- Illuminazione industriale e commerciale.

Caratteristiche

- L'efficienza luminosa raggiunge un massimo di 130 lm/W.
- Il bulbo tubolare esterno è realizzato in vetro chiaro.
- Il tubo di scarica contiene un'amalgama sodio e mercurio con xeno come gas d'innesco.


- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions



LPPR SON-T E40

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Informazioni generali

Attacco	E40
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	2000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	130 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	960,0 W
Tensione (Nom)	100 V

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T65

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	23 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	1.056 kWh