



Produkt beskrivelse

Høytrykk natriumdamp Lampe med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i vakumfylt ytterkolbe

Fordeler

- SON-T er kostnadseffektive konvensjonelle lamper

Applications

- Offentlige områder og bymiljøer
- Dekorativ utendørs flombelysning
- Industri-, butikk- og forretnings-belysning
- Idrettsanlegg, innendørs og utendørs

Funksjoner

- Lysutbytte opp til 130 lm/W
- Klar rørformet ytre kolbe


- Utladningsrør inneholder natrium-kvikksølv amalgam og xenon startgass
- SON-T har innebygd glimtenner
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR SON-T E40

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	960,0 W
Spenning (nom.)	100 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T65

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	23 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	1 056 kWh