



Opis produktu

Wysokoprężna lampa sodowa

Korzyści

- Wysoka niezawodność, a tym samym niskie koszty utrzymania oświetlenia

Applications

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu przemysłowym i handlowym
- W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
- W dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Cechy

- Przezroczysta tubularna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna

- Mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Informacje ogólne

Pozycja robocza UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]

Dane techniczne oświetlenia

Współrzędna Chromatyczności X (Nom) 0,540
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom) 0,413
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI) -

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Max) 14,3 mg

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	130 lm/W
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	84 lm/W

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Napięcie (Nom)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	960,0 W	100 V
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	70,0 W	90 V

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	23 mg	1 056 kWh
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	14,3 mg	77 kWh