



Product Description

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada externa tubular transparente

Benefícios

- SON-T constitui uma solução económica e fiável em lâmpadas de sódio de alta pressão

Applications

- Road and residential lighting
- Decorative floodlighting
- Commercial and industrial applications
- Instalações desportivas recreativas, interiores e exteriores

Características

- Clear tubular outer bulb
- High luminous efficacy


- Robust construction is vibration- and shock-resistant leading to a reliable life
- Dimming possible with dedicated gear
- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions



LPPR SON-T E40

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Informações gerais

Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]

Caraterísticas técnicas da luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	130 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	-

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	960,0 W
Tensão (Nom.)	100 V

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T65

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	23 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	1.056 kWh