



Produktbeskrivelse

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret ovalformet yderkolbe

Fordele

- SON er en omkostningseffektiv og driftssikker løsning inden for højtryksnatriumbelysning

Applications

- Vejbelysning og belysning i beboelsesområder
- Dekorativ projektørbelysning
- Kommercielle og industrielle anvendelser

Funktioner

- Ovalformet yderkolbe med indvendig hvid belægning
- Højt lysudbytte

- Den robuste konstruktion er modstandsdygtig over for vibrationer og stød, hvorved der opnås en lang levetid uden driftsforstyrrelser
- Dæmpning er mulig med særligt udstyr
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Generelle oplysninger

Fod	E27
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	1900 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Glas med belægning
-------------	--------------------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	3.600 lm	0,540	0,420	68 lm/W
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	-	0,540	0,420	80 lm/W
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	5.600 lm	0,54	0,42	78 lm/W
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	3.700 lm	0,54	0,42	70 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Spænding (nom.)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	53,0 W	85 V
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	72,5 W	95 V
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71,5 W	90 V
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	52,5 W	85 V

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	BF70
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	Energiforbrug kWh/1000 t.
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	9,8 mg	9,8 mg	53 kWh
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	73 kWh
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	72 kWh
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	12 mg	12 mg	53 kWh