

PHILIPS

SON

DSO



Descripción del producto

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalino

Beneficios

- SON es una solución rentable y confiable en sodio de alta presión

Applications

- Iluminación de caminos y residencial
- Proyección decorativa
- Aplicaciones comerciales e industriales

Características

- Ovoide, bulbo externo revestido interiormente en blanco
- Gran eficacia luminosa


- La confección sólida es resistente a la vibración y los impactos, lo que conduce a una vida útil confiable
- Atenuación posible con control dedicado
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR SON-I CO

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Información general

Tapa-base	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	5.600 lm
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,54
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,42
Temperatura de color correlacionada (nominal)	1900 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	78 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	71,5 W
Voltaje (nominal)	90 V

Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	B70

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	14,3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	14,3 mg
Consumo energético kWh/1000 h	72 kWh