



Description du produit

SON

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure ovoïde opalisée

Avantages

- SON est une solution rentable et fiable à base de vapeur de sodium haute pression

Fonctions

- Ampoule externe ovoïde avec revêtement de la paroi interne blanc
- Efficacité lumineuse élevée
- Sa construction robuste accroît la résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui lui permet de garantir une durée de vie fiable
- Réglage de l'intensité possible avec appareillage spécifique

Application

- Éclairage pour routes et résidentiel
- Éclairage décoratif par projection
- Applications commerciales et industrielles

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




LPPR SON E40 E39



LPPR SON-I CO

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
SON 400W E E40 CO 1SL/12	122 mm	290 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC) -

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Verre traité

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Order Code	Full Product Name	Culot
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	E40	928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	E27

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée trichromatique x (nominale)	Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	-	-	2000 K	122 lm/W	-

Order Code	Full Product Name	Coordonnée trichromatique x (nominale)	Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	1900 K	78 lm/W	5 600 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	105 V	400,0 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	ED120

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	440 kWh	-	24,5 mg
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	14,3 mg	14,3 mg

