

PHILIPS

SON

DSON



Termékleírás

Nagynyomású nátriumlámpa ovális, opál külső burával

Előnyök

- A SON egy költséghatékony és megbízható megoldás

Applications

- Út- és lakóövezet világítás
- Dekoratív fényárvilágítás
- Kereskedelmi és ipari alkalmazások

Szolgáltatások

- Ovális, belülről fehérre bevont külső bura
- Magas fényhasznosítás

- Robusztus konstrukció kevesebb hegesztési ponttal, így vibráció- és ütésálló
- A szabályozás speciális előtéttel lehetséges
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	E27
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	1900 K
Színvisszaadási index (CRI)	-

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Bevonatos üveg
------------------------	----------------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24 -		0,540	0,420	80 lm/W
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24 5 600 lm	0,54		0,42	78 lm/W
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24 3 700 lm	0,54		0,42	70 lm/W

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Feszültség (névleges)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	72,5 W	95 V
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71,5 W	90 V
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	52,5 W	85 V

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	73 kWh
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	72 kWh
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	12 mg	12 mg	53 kWh

