



Produkt beskrivelse

Høytrykk natriumdamp Lampe med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i en vakumfylt ytterkolbe

Fordeler

- SON er den mest kostnadseffektive konvensjonelle variant

Applications

- Offentlige områder og bymiljøer
- Dekorativ flombelysning
- Industri-, butikk- og forretnings-belysning

Funksjoner

- Lysytelse opp til 130 lm/W
- Elipsoid ytterkolbe med innvendig hvitt belegg

- Utladningsrør inneholder natrium-kvikksølv amalgam og xenon startgass
- SON-I har innebygd glimtenner
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	1900 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Belagt glass
------------------	--------------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	3 600 lm	0,540	0,420	68 lm/W
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	-	0,540	0,420	80 lm/W
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	5 600 lm	0,54	0,42	78 lm/W
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	3 700 lm	0,54	0,42	70 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Spenning (nom.)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	53,0 W	85 V
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	72,5 W	95 V
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71,5 W	90 V
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	52,5 W	85 V

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	BF70
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	Energiforbruk kWh/1000 t
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	9,8 mg	9,8 mg	53 kWh
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	73 kWh
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	72 kWh
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	12 mg	12 mg	53 kWh