

PHILIPS

SON

DSO



Opis produktu:

Wysokoprężna lampa sodowa

Korzyści

- Wysoka niezawodność, a tym samym niskie koszty utrzymania oświetlenia

Applications

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu przemysłowym i handlowym
- W dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Cechy

- Matowana eliptyczna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna

- Mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Informacje ogólne

Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1900 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Szyba powlekana
---------------------	-----------------

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Współrzędna Chromatycz- ności X (Nom)	Współrzędna Chromatycz- ności Y (Nom)	Skuteczność świetlna (zna- mionowa) (Nom)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24 -		0,540	0,420	80 lm/W
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24 5 600 lm		0,54	0,42	78 lm/W
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24 3 700 lm		0,54	0,42	70 lm/W

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Napięcie (Nom)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	72,5 W	95 V
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71,5 W	90 V
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	52,5 W	85 V

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	73 kWh
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	72 kWh
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	12 mg	12 mg	53 kWh