

PHILIPS

SON

DSO



Svetelný zdroj:

Vysokotlakové sodíkové výbojky s trubicou so spekaným oxidom hliníka vo vákuovej banke z tvrdého skla

Výhody

- Výbojky SON Pro úspornejšie než bežná verzia zdrojov

Applications

- Verejné priestranstvá a mestské ulice a námestia
- Dekoratívne svetlometové osvetlenie
- Osvetlenie priemyselných, obchodných a komerčných priestorov

Vlastnosti

- Svetelná účinnosť až 130 lm/W
- Oválna vonkajšia banka, s bielou vrstvou na vnútornom povrchu

- Výbojková trubica naplnená sodíkovým amalgámom a xenónovým štartovacím plynom
- Výbojky SON-I majú zabudovaný zapalovač
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Všeobecné informácie

Pätica	E27
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	1900 K
Index podania farieb (CRI)	-

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Potiahnuté sklo
---------------------------	-----------------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24 -		0,540	0,420	80 lm/W
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24 5 600 lm		0,54	0,42	78 lm/W
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24 3 700 lm		0,54	0,42	70 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Napätie (nom.)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	72,5 W	95 V
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71,5 W	90 V
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	52,5 W	85 V

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)	Spotreba energie kWh/1 000 h
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	73 kWh
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	72 kWh
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	12 mg	12 mg	53 kWh

