



Mô tả sản phẩm

Đèn natri áp suất cao với vỏ bọc hình trứng trắng đục

Lợi ích

- Đèn SON là giải pháp tiết kiệm và tin cậy cho đèn natri áp suất cao

Applications

- Chiếu sáng đường giao thông và dân sinh
- Đèn pha trang trí
- Chiếu sáng thương mại và công nghiệp

Tính năng

- Vỏ bóng đèn hình bầu dục, phủ trắng bên trong
- Hiệu suất chiếu sáng cao


- Kết cấu chắc chắn chống rung và va đập, mang đến tuổi thọ dài lâu
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng bộ điều khiển chuyên dụng
- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Phiên bản



LPPR SON-I CO

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Thông tin chung

Đế đui đèn	E27
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	5.600 lm
Tọa độ màu X (Danh định)	0,54
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,42
Nhiệt độ màu (CCT)	1900 K
Hiệu suất phát quang định mức	78 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-

Vận hành và điện

Công suất	71,5 W
Điện áp (Danh định)	90 V

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/ giảm sáng) Có

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Thủy tinh mạ
Hình dạng bóng đèn	B70

Phê duyệt và ứng dụng

Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa)	14,3 mg
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	14,3 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	72 kWh

