



Zelfstandige 3 uur conforme noodrailspot

Veiligheid vraagt om betrouwbare noodverlichting. De Emergency track spot EM160T biedt een eenvoudige, duurzame oplossing die voldoet aan de Europese regelgeving. De recyclebare LiFePO4-batterij gaat langer mee en is milieuvriendelijker dan nikkelgebaseerde alternatieven.

Voordelen

- Armatuur met de accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.
- Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.
- Een duurzamere keuze dankzij de recyclebare batterij – milieuvriendelijker dan nikkelgebaseerde alternatieven.

Applications

- winkels
- mode

Kenmerken

- Keuze tussen niet-permanente of permanente noodverlichting
- Betrouwbare noodverlichting met een autonomie tot 3 uur, voor extra veiligheid bij stroomuitval.
- Schakelbare optie voor handmatige of zelftest
- De accu is ontworpen met een nominale gemiddelde ontwerp-levensduur van 50.000 uur in stand-by modus. De batterij wordt geleverd met een standaard garantie van 3 jaar, mits het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Versions




EM160T Emergency Track Spot Black



EM160T Emergency Track Spot White

Maatschets



EM160T TRK 2S OA NM3 ELP BK IP20

Productgegevens



EM160T Emergency Track Spot White



EM160T Emergency Track Spot White



EM160T Emergency Track Spot White




EM160T Emergency Track Spot Black, mounting accessory



EM160T Emergency Track
Spot White



EM160T Emergency Track
Spot White, mounting
accessory



EM160T Emergency Track
Spot White

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	250 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	147 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Optiektype	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	4,8 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Explosiegevaarklasse	-

Werking op noodstroom

Noodstroom	250 lm
Opgenomen vermogen tijdens centrale DC-noodverlichting	1,7 W
Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr
Centrale noodpost	Nee
Type batterij voor noodverlichting	Lithium
Noodverlichting	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	0 °C t/m 45 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.346, 0.356) SDCM<6

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514880917	EM160T TRK 2S OA NM3 ELP BK IP20	Zwart RAL 9004
8719514880900	EM160T TRK 2S OA NM3 ELP WH IP20	Wit RAL 9003