



Zelfstandige 3 uur conforme noodrailspot

Noodverlichting railspot

Veiligheid vraagt om betrouwbare noodverlichting. De Emergency track spot EM160T biedt een eenvoudige, duurzame oplossing die voldoet aan de Europese regelgeving. De recyclebare LiFePO4-batterij gaat langer mee en is milieuvriendelijker dan nikkelgebaseerde alternatieven.

Voordelen

- Armatuur met de accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.
- Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.
- Een duurzamere keuze dankzij de recyclebare batterij – milieuvriendelijker dan nikkelgebaseerde alternatieven.

Kenmerken

- Keuze tussen niet-permanente of permanente noodverlichting
- Betrouwbare noodverlichting met een autonomie tot 3 uur, voor extra veiligheid bij stroomuitval.
- Schakelbare optie voor handmatige of zelftest

Toepassing

- winkels
- mode

Waarschuwingen en veiligheid

- De accu is ontworpen met een nominale gemiddelde ontwerp-levensduur van 50.000 uur in stand-by modus. De batterij wordt geleverd met een standaard garantie van 3 jaar, mits het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Noodverlichting railspot

Versions




EM160T Emergency Track Spot Black



EM160T Emergency Track Spot White

Maatschets




Productgegevens



EM160T Emergency Track Spot
White



EM160T Emergency Track Spot
White



EM160T Emergency Track Spot
White



EM160T Emergency Track Spot
Black, mounting accessory

Noodverlichting railspot


Productgegevens



EM160T Emergency Track Spot
White



EM160T Emergency Track Spot
White, mounting accessory



EM160T Emergency Track Spot
White

Noodverlichting railspot

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	147 lm/W
Lichtstroom	250 lm
Optiektype	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	4,8 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Explosiegevaarklasse	-
IK-classificatie	IK03
Beschermingsklasse	IP 20

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
Noodverlichting	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Noodstroom	250 lm
Type batterij voor noodverlichting	Lithium
Opgenomen vermogen tijdens centrale DC-noodverlichting	1,7 W
Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	0 °C t/m 45 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.346, 0.356)
Tolerantie lichtstroom	SDCM<6 +/-5%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514880917	EM160T TRK 2S OA NM3 ELP BK IP20	Zwart RAL 9004
8719514880900	EM160T TRK 2S OA NM3 ELP WH IP20	Wit RAL 9003

Noodverlichting railspot

