

Draadloze noodspot

EM250B



Stand-alone 3 uur Interact ready noodverlichtingsspot

Nieuwe draadloze noodverlichtingsspot en bewakingssysteem waarmee gebouwbeheerders noodverlichting kunnen regelen, bewaken en testen en nalevingsrapporten kunnen opstellen via een beveiligd dashboard in de cloud.

Voordelen

- Bereik naleving door middel van proefondervindelijk testen
- Bespaar tijd en geld op installatie en onderhoud
- Moeiteloos algemene en/of noodverlichting bewaken en beheren in één dashboard

Applications

- Uitgangen en nooduitgang
- Kantoren
- Winkels
- Hotels, cafés, restaurants

Kenmerken


- Noodverlichtingsspot en het Interact Building Manager-systeem reguleren en bieden inzicht in de tests van noodverlichting met een veilig cloudgebaseerd dashboard
- Hiermee kunnen gebouwbeheerders noodverlichting onderhouden, testen automatiseren en zorgen voor naleving van de regelgeving
- Door algemene verlichting en noodverlichting onder één dashboard te hebben, kunnen kosten worden bespaard en kan het hele verlichtingssysteem efficiënt worden onderhouden en bewaakt.
- De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt ondersteund met een standaardgarantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Versions

Emergency Spot Wireless, all parts



Maatschets



EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH

Productgegevens



Emergency Spot Wireless, front view



Emergency Spot Wireless, exploded view

Algemene informatie	
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	205 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	≥70
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	5 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK04 [0,5 J standaard plus]
Explosiegevaarklasse	-

Werking op noodstroom

Noodstroom	205 lm
Opgenomen vermogen tijdens centrale DC-noodverlichting	1,8 W
Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr
Centrale noodpost	Nee
Type batterij voor noodverlichting	Lithium
Noodverlichting	Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +55 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.346, 0.356) SDCM<5