

Nooddownlight draadloos

EM251B



Stand-alone 3 uur Interact ready nooddownlights

Nieuw draadloos nooddownlightportfolio en bewakingssysteem, waarmee gebouwbeheerders noodverlichting kunnen regelen, bewaken en testen

Voordelen

- Bereik naleving door middel van proefondervindelijk testen
- Bespaar tijd en geld op installatie en onderhoud
- Moeiteloos algemene en/of noodverlichting bewaken en beheren in één dashboard

Applications

- Uitgangen en nooduitgang
- Kantoren
- Winkels
- Hotels, cafés, restaurants

Kenmerken


- Draadloze nooddownlights en het Interact Building Manager-systeem regelen en bieden inzicht in de tests van de noodverlichting met een veilig cloudgebaseerd dashboard
- Hiermee kunnen gebouwbeheerders noodverlichting onderhouden, testen automatiseren en zorgen voor naleving van de regelgeving
- Door algemene verlichting en noodverlichting onder één dashboard te hebben, kunnen kosten worden bespaard en kan het hele verlichtingssysteem efficiënt worden onderhouden en bewaakt.
- De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt ondersteund met een standaardgarantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Versions

Emergency Spot Wireless, all parts



Maatschets



EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Productgegevens



Emergency Spot Wireless, front view



Emergency Spot Wireless, exploded view

Algemene informatie	
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	400 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	≥70
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	4 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK04 [0,5 J standaard plus]

Werking op noodstroom

Noodstroom	400 lm
Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr
Centrale noodpost	Nee
Type batterij voor noodverlichting	Lithium
Noodverlichting	Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	-
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	+5 tot +45 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.346, 0.356) SDCM<5