



# Bulkhead med selvstændig 3 timers Interact Ready nødbelysning

## Trådløs bulkhead nødbelysning

Nye trådløse bulkheads med nødbelysning og overvågningssystem, der gør det muligt for bygningsforvaltere at styre, overvåge og teste nødbelysning og lave overensstemmelsesrapporter via et sikkert cloud-baseret dashboard.

### Fordele

- Opnå fuld overensstemmelse ved målrettet test
- Spar tid og penge på installation og vedligeholdelse
- Overvåg og administrer ubesværet generel belysning og/eller nødbelysning i ét dashboard

### Funktioner

- Trådløse nødbelysningspaneler og Interact Building Manager-systemet regulerer og giver indsigt i test af nødbelysning med et sikkert cloudbaseret dashboard.
- Giver bygningsadministratorer mulighed for at vedligeholde nødbelysning, automatisere test og sikre overholdelse af regler
- At have almen belysning og nødbelysning samlet i ét dashboard muliggør omkostningsbesparelser og effektiv vedligeholdelse og overvågning af hele belysningssystemet

### Anvendelsesområder



- Udgange og nødudgange
- Kontorer
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen

## Trådløs bulkhead nødbelysning

### Advarsler og sikkerhed

- Batteriet er designet med en nomineret gennemsnitlig batterilevetid på 50.000 timer i standbytilstand. Batteriet er dækket af en standardgaranti på 5 år, forudsat at produktet vedligeholdes og betjenes i overensstemmelse med producentens retningslinjer og testes i overensstemmelse med EN50272.

### Målskitse



### Oplysninger om produktet



Emergency Bulkhead Wireless,  
knock-out holes on the side



Emergency Bulkhead Wireless,  
BESA mounting holes on back side



Emergency Bulkhead Wireless, no  
sticker, lights off

Emergency Bulkhead Wireless, set  
of exit legends



# Trådløs bulkhead nødbelysning

| Generelle oplysninger                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Driver inkluderet                                               | Ja                                                       |
| Antal forkoblingsenheder                                        | 1 enhed                                                  |
| Lysteknisk                                                      |                                                          |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)                               | 5000 K                                                   |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                                    | ≥70                                                      |
| Optiktype                                                       | -                                                        |
| Drift og el                                                     |                                                          |
| Beskyttelsesklasse IEC                                          | Sikkerhedsklasse II                                      |
| Indgangsspænding                                                | 220-240 V                                                |
| Linjefrekvens                                                   | 50 Hz                                                    |
| Strømforbrug                                                    | 5 W                                                      |
| Velegnet til tilfældigt skift                                   | Ikke relevant                                            |
| Lysstyringssystemer og dæmpning                                 |                                                          |
| Dæmpbar                                                         | Nej                                                      |
| Mekanik og armaturhus                                           |                                                          |
| Farve på armaturhus                                             | Hvid                                                     |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse                               | IK08                                                     |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse                               | IP65                                                     |
| Nøddrift                                                        |                                                          |
| Centraliseret nødbelysning                                      | Nej                                                      |
| Nødbelysning                                                    | Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade |
| Batteritype til nødbelysning                                    | Lithium                                                  |
| Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet) | 3 t                                                      |
| Godkendelse og anvendelsesområde                                |                                                          |
| Omgivelsestemperaturområde                                      | +5 til +45 °C                                            |
| CE-mærke                                                        | Ja                                                       |
| ENEC-mærke                                                      | -                                                        |
| Mærke for brændbarhed                                           | -                                                        |
| Glødetrådtest                                                   | -                                                        |
| Flimmerværdi (PstLM)                                            | 1                                                        |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)                            | 0,4                                                      |
| Indledende ydelse (overholder IEC-standard)                     |                                                          |
| Indledende kromaticitet                                         | (0.346, 0.356)<br>SDCM<5                                 |
| Lysstrømtolerance                                               | +/-5%                                                    |

## Lysteknisk

## Generelle oplysninger

| Order Code   | Full Product Name                       | Udskiftelig lyskilde |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 912401483626 | EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH | Nej                  |
| 912401483627 | EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH        | -                    |

# Trådløs bulkhead nødbelysning

| Order Code   | Full Product Name                       | Lyseffekt (nominel) |          |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|
|              |                                         | (nom.)              | Lysstrøm |
| 912401483626 | EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH | 120 lm/W            | 220 lm   |

| Order Code   | Full Product Name                | Lyseffekt (nominel) |          |
|--------------|----------------------------------|---------------------|----------|
|              |                                  | (nom.)              | Lysstrøm |
| 912401483627 | EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH | 105 lm/W            | 700 lm   |

## Nøddrift

| Order Code   | Full Product Name                       | Nødbelysningsstrøm |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 912401483626 | EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH | 220 lm             |

| Order Code   | Full Product Name                | Nødbelysningsstrøm |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 912401483627 | EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH | 700 lm             |

