



Eigenständige 3-Stunden-Interact Ready-Bulkhead-Notfallbeleuchtung

Eine neue Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtung und ein neues Überwachungssystem, das es Gebäudemanagern über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard ermöglicht, die Notfallbeleuchtung zu steuern, zu überwachen und zu testen sowie Berichte bezüglich der Compliance zu erstellen.

Vorteile

- Erzielen Sie Compliance durch Abnahmeprüfungen
- Sparen Sie Zeit und Geld bei Installation und Wartung
- Überwachen und verwalten Sie mühelos die allgemeine und/oder Notfallbeleuchtung in einem Dashboard

Applications

- Ausgang und Notausgang
- Büros
- Verkaufsräume
- Hotel- und Gastgewerbe

Merkmale

- Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtungen und das Interact Gebäudemanagersystem steuern mithilfe eines sicheren cloudbasierten Dashboards Notfallbeleuchtungstests und stellen Einblicke dazu bereit
- Ermöglicht es Gebäudemanagern, die Notbeleuchtung zu warten, Tests zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
- Die Zusammenfassung der allgemeinen und der Notbeleuchtung in einem Dashboard ermöglicht Kosteneinsparungen sowie eine effiziente Wartung und Überwachung des gesamten Beleuchtungssystems
- Der Akku ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden im Standby-Modus ausgelegt. Für den Akku gilt eine Standardgarantie von 5 Jahren, unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des



Herstellers gewartet und betrieben sowie gemäß EN50272 getestet wird

Versions



Emergency Bulkhead
Wireless, BESA mounting
holes on back side

Abmessungsskizzen



EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Produktdetails



Emergency Bulkhead
Wireless, knock-out holes on
the side



Emergency Bulkhead
Wireless, BESA mounting
holes on back side



Emergency Bulkhead
Wireless, no sticker, lights off



Emergency Bulkhead
Wireless, set of exit legends

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Nein

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70
Optik	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Systemleistung	5 W
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismussicher]
Explosionsgefahrenklasse	-

Notfallbetrieb

Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)	3 Stunde(n)
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Batterietyp der Notbeleuchtung	Lithium
Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +55 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-5%
Anfängliche Farbsättigung	(0.346, 0.356) SDCM<5

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Nennlichtausbeute (Nom)
8719514880474	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm	120 lm/W
8719514880481	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm	105 lm/W

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom	Stromverbrauch im zentralen DC-Notfallmodus
8719514880474	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm	1,8 W
8719514880481	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm	6,7 W