

Noodschot draadloos

EM253C



Stand-alone 3 uur Interact ready noodverlichting schot

Nieuwe draadloze noodverlichtingsschotten en een bewakingssysteem waarmee gebouwbeheerders noodverlichting kunnen regelen, bewaken en testen en nalevingsrapporten kunnen opstellen via een beveiligd dashboard in de cloud.

Voordelen

- Bereik naleving door middel van proefondervindelijk testen
- Bespaar tijd en geld op installatie en onderhoud
- Moeiteloos algemene en/of noodverlichting bewaken en beheren in één dashboard

Applications

- Uitgangen en nooduitgang
- Kantoren
- Detailhandel
- Hotels, cafés, restaurants

Kenmerken


- Noodverlichtingstests worden geregeld en inzichtelijk gemaakt met behulp van draadloze noodschotten en het Interact Building Manager-systeem met een veilig cloudgebaseerd dashboard.
- Hiermee kunnen gebouwbeheerders noodverlichting onderhouden, testen automatiseren en zorgen voor naleving van de regelgeving
- Door algemene verlichting en noodverlichting onder één dashboard te hebben, kunnen kosten worden bespaard en kan het hele verlichtingssysteem efficiënt worden onderhouden en bewaakt.
- De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt ondersteund met een standaardgarantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Versions




Emergency Bulkhead
Wireless, BESA mounting
holes on back side

Maatschets



EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH



EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Productgegevens



Emergency Bulkhead
Wireless, knock-out holes on
the side



Emergency Bulkhead
Wireless, BESA mounting
holes on back side



Emergency Bulkhead
Wireless, no sticker, lights off



Emergency Bulkhead
Wireless, set of exit legends

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5000 K
Kleurweergave-index (CRI)	≥70
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	5 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Explosiegevaarklasse	-

Werking op noodstroom

Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr
Centrale noodpost	Nee
Type batterij voor noodverlichting	Lithium
Noodverlichting	Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +55 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.346, 0.356) SDCM<5

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8719514880474	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm	120 lm/W
8719514880481	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm	105 lm/W

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Opgenomen vermogen tijdens centrale DC-noodverlichting
8719514880474	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm	1,8 W
8719514880481	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm	6,7 W