



Fristående armatur med tre timmars Interact Ready- nödbelysning

Trådlös nödbelysning

Nya trådlösa nödbelysningsarmaturer och övervakningssystem som gör det möjligt för fastighetsförvaltare att styra, övervaka och testa nödbelysning med generering av efterlevnadsrapporter på en säker molnbaserad kontrollpanel.

Fördelar

- Uppfyll efterlevnadskrav genom bevestest
- Spara tid och pengar på installation och underhåll
- Övervaka och hantera enkelt allmänbelysning och/eller nödbelysning i en och samma kontrollpanel

Funktioner

- Trådlösa nödbelysningsarmaturer och Interact Building Manager-system reglerar och visar statistik från nödbelysningstester med en säker molnbaserad kontrollpanel
- Gör det möjligt för fastighetsförvaltare att underhålla nödbelysning, automatisera tester och säkerställa regelefterlevnad
- Med allmänbelysning och nödbelysning integrerade i samma kontrollpanel får du kostnadsbesparingar, effektivt underhåll och övervakning av ett helt belysningssystem

Trådlös nödbelysning

Användning

- Utgångar & nödutgångar
- Kontor
- Butiker
- Hotell och restaurang

Varning och Säkerhet



- Batteriet är utformat med en nominell genomsnittlig batterilivslängd på 50 000 timmar i standby-läge. Batteriet har 5 års standardgaranti under förutsättning att produkten underhålls och används i enlighet med tillverkarens riktlinjer och testas i enlighet med EN50272

Versions

Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Måttskiss



Produktinformation

Emergency Bulkhead Wireless,
knock-out holes on the side



Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Trådlös nödbelysning

Produktinformation



Emergency Bulkhead Wireless, no sticker, lights off



Emergency Bulkhead Wireless, set of exit legends

Trådlös nödbelysning

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	5000 K
Färgåtergivningsindex	≥70
Optiktyp	-
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektförbrukning	5 W
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	Nödbelysning, 3 timmars användning med trådlöst gränssnitt
Typ av nödbelysningsbatteri	Lithium
Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödträdtest	-
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.346, 0.356) SDCM<5
Tolerans för ljusflöde	+/-5%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	Nej
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	-

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)	
		(nom)	Ljusflöde
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	120 lm/W	220 lm

Trådlös nödbelysning

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
		(nom)	
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	105 lm/W	700 lm

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm

