



Περιγραφή προϊόντος

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές εξωτερικό περίβλημα βελτιστοποιημένη απόδοση και διατήρηση φωτός ανάπτυξης

Οφέλη

- Βελτιστοποιημένη απόδοση για εφαρμογές θερμοκηπίων
- Η διατήρηση υψηλού φωτός ανάπτυξης διασφαλίζει σταθερή και ποιότητα και ποσότητα στη σοδεία για όλη τη διάρκεια ζωής

Applications

- Εφαρμογές θερμοκηπίων, ακτινοβολήση φυτών, φωτισμός απορρόφησης

Χαρακτηριστικά

- Διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα
- Κεραμικός σωλήνας εκκένωσης με τεχνολογία Μοναδικής Ενσωματωμένης Κεραίας Philips (Unique Philips Integrated Antenna - PIA) για μεγάλη και αξιόπιστη διάρκεια ζωής
- Η εξελιγμένη αντλία απορρόφησης διασφαλίζει τη διατήρηση υψηλού φωτός ανάπτυξης και τις ελάχιστες πρώτες βλάβες
- Σχεδίαση "GreenPower" με βελτιστοποιημένη απόδοση micromol (φως ανάπτυξης)

- Η σχεδίαση "Plus" με την υψηλή αποδοτικότητα μεταφράζεται σε υψηλή απόδοση φωτισμού
- Η σχεδίαση "Agro" με βελτιστοποιημένο φάσμα φωτός
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας,


αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



LPPR SONTHORT 0001

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm
MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	47 mm	151 mm	166 mm	279 mm	205 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,533
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,432
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2000 K

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανές

Σχήμα λαμπτήρα T46

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	136 lm/W	29
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	142,4 lm/W	26

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Τάση (ονομ.)
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	430,0 W	126 V
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	618,0 W	130 V

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	20,0 mg	473 kWh
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	30,0 mg	680 kWh