



Περιγραφή προϊόντος

HORTI

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές εξωτερικό περίβλημα βελτιστοποιημένη απόδοση και διατήρηση φωτός ανάπτυξης

Οφέλη

- Βελτιστοποιημένη απόδοση για εφαρμογές θερμοκηπίων
- Η διατήρηση υψηλού φωτός ανάπτυξης διασφαλίζει σταθερή και ποιότητα και ποσότητα στη σοδεία για όλη τη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα
- Κεραμικός σωλήνας εκκένωσης με τεχνολογία Μοναδικής Ενσωματωμένης Κεραίας Philips (Unique Philips Intergated Antenna – PIA) για μεγάλη και αξιόπιστη διάρκεια ζωής
- Η εξελιγμένη αντλία απορρόφησης διασφαλίζει τη διατήρηση υψηλού φωτός ανάπτυξης και τις ελάχιστες πρώτες βλάβες
- Σχεδίαση "GreenPower" με βελτιστοποιημένη απόδοση micromol (φως ανάπτυξης)
- Η σχεδίαση "Plus" με την υψηλή αποδοτικότητα μεταφράζεται σε υψηλή απόδοση φωτισμού
- Η σχεδίαση "Agro" με βελτιστοποιημένο φάσμα φωτός

Εφαρμογή

- Εφαρμογές θερμοκηπίων, ακτινοβολήση φυτών, φωτισμός απορρόφησης

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions





LPPR_SONTHORT_0001



LPPR_SONTHORT_0002-Product photo

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm
MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	47 mm	151 mm	166 mm	279 mm	205 mm

Product	D (max)	O	C (max)	A
MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	33,5 mm	147 mm	394 mm	325 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2000 K
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληµα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα	Θέση λειτουργίας
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	E40	UNIVERSAL
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	E40	UNIVERSAL

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη		Δείκτης	Απόδοση
		χρωματικότητας	χρωματικότητας	χρωματικής απόδοσης (CRI)	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	-	-	29	136 lm/W
20202415	MASTER GreenPower	0,533	0,432	26	142,4 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	126 V	430,0 W
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	130 V	618,0 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	T46
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	T46

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	473 kWh	20,0 mg
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	680 kWh	30,0 mg
82951600	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	1.020 kWh	35 mg

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα	Θέση λειτουργίας
82951600	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	K12x30s	P

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη		Δείκτης	Απόδοση
		χρωματικότητας	χρωματικότητας	χρωματικής απόδοσης (CRI)	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
	CG T 600W E40 1SL/12				
82951600	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	0,537	0,427	33	155 lm/W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
82951600	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	220 V	1.020,0 W

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
82951600	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	T40

