



Opis produktu

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą zewnętrzną bańką i wysokim strumieniem świetlnym dopasowanym pod kątem naświetlania roślin

Korzyści

- Wydajność zoptymalizowana pod kątem zastosowań ogrodniczych
- Wysokie utrzymanie strumienia świetlnego do naświetlania roślin — wyższa jakość i doskonały wzrost roślin przez cały okres użytkowania

Applications

- Do zastosowań ogrodniczych, naświetlania roślin, asymilowania światła

Cechy

- Przezroczysta podłużna zewnętrzna bańka
- Ceramiczny jarznik z unikatową technologią Philips Integrated Antenna (PIA) zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę
- Zaawansowany geter gwarantuje doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i odporność na uszkodzenia
- Koncepcja „Green Power” — światło o zoptymalizowanym mikromolowo strumieniem (do naświetlania roślin)

- Koncepcja „Plus” w połączeniu z wysoką skutecznością świetlną przekłada się na wysoki strumień świetlny
- Koncepcja „Agro” — światło o zoptymalizowanym spektrum
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W


przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje



LPPR SONTHORT 0001

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL	47 mm	120 mm	168 mm	283 mm	205 mm

Informacje ogólne

Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]

Dane techniczne oświetlenia

Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,533
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,416
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	139 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	36

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	615,0 W
Napięcie (Nom)	228 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T40

Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	41,8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	677 kWh