



Produktbeskrivning

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, optimerat ljusflöde och bibehållet ljusflöde för växtbelysning

Fördelar

- Optimal prestanda för växtbelysning
- Växtbelysning med högt bibehållet ljusflöde säkerställer konsekvent kvalitet och kvalitet på grödan under livslängden

Applications

- Hortikulturell belysning, växtbestrålning, växthusodling

Funktioner

- Klar, rörformad ytterkolv
- Keramisk urladdningstubb med Philips Integrerade Antenn (PIA) för lång och tillförlitlig livslängd


- Avancerad halvledare säkerställer högt bibehållet ljusflöde och färre tidiga bortfall
- "GreenPower"-koncept med optimerat mikromol-flöde (växtbelysning)
- "Plus"-konceptet har hög verkningsgrad och ger ett starkt ljusflöde
- "Agro"-koncept med optimerat ljusspektrum
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR SONTHORT 0001

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm

Allmän information

Sockel	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W
Färgåtergivningsindex	29

Drift och elektricitet

Strömförbrukning	430,0 W
Spänning (nom)	126 V

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46

Användning och godkännande

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	20,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	473 kWh