



Mạnh mẽ, Toàn diện và Đáng tin cậy

GreenSpace Grid

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenSpace Grid mang đến đa dạng các phương án lựa chọn với khả năng kiểm soát toàn diện, các giải pháp phân bố ánh sáng và mức quang thông đầu ra mạnh mẽ, trong khi đó vẫn đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của sản phẩm trong bộ đèn thiết kế nhỏ gọn.

Lợi ích

- Cung cấp đầy đủ khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Thiết kế nhỏ gọn trong khi sở hữu mức quang thông đầu ra mạnh mẽ.
- Kiểm soát độ chói tốt với khả năng kết xuất màu sắc.
- Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.



Tính năng

- Nhiều tùy chọn cho mức quang thông đầu ra, công suất và chóa quang học.
- Khả năng kiểm soát toàn diện, bao gồm bật/tắt, 1-10v, triac và DALI.
- Có thể nghiêng và xoay được
- UGR19 & CRI90

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ
- Nhà hàng – Khách sạn
- Thời trang

Bản vẽ kích thước



Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	200 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 to 60 Hz

Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học	Acrylic
Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20

Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C
Đầu CE	Không

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
----------------------	--------

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Quang thông
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	3000 K	90 lm/W	5.400 lm
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	3000 K	94 lm/W	5.640 lm
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	4000 K	96 lm/W	5.760 lm
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	4000 K	80 lm/W	4.800 lm
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	4000 K	93 lm/W	6.700 lm
911401559312	GD309B 3*P33 930 PSU-E MB	3000 K	86 lm/W	8.510 lm
911401560212	GD309B 3*P33 940 PSU-E WB	4000 K	98 lm/W	9.700 lm
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	4000 K	95 lm/W	9.410 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	54 W
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	54 W
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	54 W
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	54 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	64,8 W
911401559312	GD309B 3*P33 930 PSU-E MB	108,9 W
911401560212	GD309B 3*P33 940 PSU-E WB	108,9 W
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	108,9 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	Không
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	Không
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	Không
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	Không
911401559312	GD309B 3*P33 930 PSU-E MB	Không
911401560212	GD309B 3*P33 940 PSU-E WB	Không
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	Có

