



# GreenSpace Accent Gridlight Gen2: una griglia luminosa riparabile e aggiornabile per la vendita al dettaglio

## GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Con GreenSpace Accent Gridlight Gen2, rivenditori e coloro che operano in ambito edile possono apprezzare la qualità superiore della luce e l'efficienza energetica leader del mercato delle ottiche PerfectAccent in un apparecchio a griglia economico e sostenibile. La manutenzione e gli aggiornamenti del driver, del LED e delle ottiche sono semplici e richiedono solo strumenti standard. Per questo motivo, GreenSpace Accent Gridlight Gen2 può supportare un'installazione di illuminazione circolare. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 può essere configurato con testa singola, doppia o tripla, dove ciascuna testa può essere orientata in modo indipendente dalle altre. Oltre alle opzioni di regolazione, sono disponibili molteplici opzioni di integrazione del sistema, incluse quelle cablate e wireless. Consulta le pagine del nostro catalogo Moda per saperne di più sui nostri set-up di luce personalizzati PremiumWhite e PremiumColor.

# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

## Vantaggi

- Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent
- Prolunga la vita utile del prodotto con manutenzione e aggiornamenti semplici
- Il design neutro e pulito del prodotto aiuta a fondersi con il soffitto
- Gli apparecchi a griglia che alloggiavano più faretti aiutano a rendere più ordinato il soffitto e creano un'atmosfera più tranquilla

## Caratteristiche

- Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
- Dotato di ottiche del riflettore PerfectAccent allo stato dell'arte
- Impronta di carbonio ridotta grazie all'elevata efficacia
- Disponibile con tipi specifici di LED
- Opzioni di connettività cablata (DALI) e wireless
- Vetro frontale opzionale (consigliato per ambienti polverosi)

## Applicazione

- Negozi di moda
- Supermercati e ipermercati
- Grande distribuzione
- Centri commerciali

## Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza il vetro frontale.
- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con livelli elevati di polvere, consigliamo vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, poiché può essere pulito con un panno in microfibra asciutto.
- Durante la manutenzione il prodotto deve essere spento e raffreddato.
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto quando è caldo è possibile solo con un guanto isolante.

## Versions







GD352B GreenSpace Accent  
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent  
Gridlight Double White

# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

## Disegno tecnico



## Dati del prodotto

**GD351B GreenSpace Accent  
Gridlight Single White**



**GD352B GreenSpace Accent  
Gridlight Double Black**



**GD352B GreenSpace Accent  
Gridlight Double White**



**GD351B GreenSpace Accent  
Gridlight Single Black**



# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

## Informazioni generali

Driver incluso	Si
Service tag	Si

## Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
---	-------

## Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No

## Meccanica e corpo

Classe rischio di esplosione	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK02 IP20

## Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

## Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	0,9

## Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di riduttori
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	2 unità
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	2 unità
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	1 unità
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	1 unità
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	1 unità
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	1 unità
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	1 unità
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	1 unità
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 unità
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2 unità
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	2 unità
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	2 unità

## Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	3000 K	>90	116 lm/W	5.600 lm
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	3000 K	>80	135 lm/W	8.200 lm
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	4.100 lm
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	4.200 lm
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	4.000 lm

## GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
		correlata (Nom)	(CRI)	(Nom)	
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	3000 K	>90	116 lm/W	2.800 lm
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	3000 K	>80	135 lm/W	4.100 lm
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	136 lm/W	5.400 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
		correlata (Nom)	(CRI)	(Nom)	
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	8.200 lm
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	8.400 lm
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	131 lm/W	8.000 lm

### Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Fascio largo
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Fascio medio
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Fascio medio
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Fascio medio
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Fascio largo
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Fascio medio
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Fascio medio
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Fascio medio
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Fascio largo

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	48 W
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	60 W
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	31 W
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	29 W
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	31 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	24 W
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	30 W
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	39 W
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	62 W
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	58 W
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	62 W

### Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Si	1%
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Si	10%
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Si	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Si	1%
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Si	10%
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Si	1%

### Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Nero
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Nero
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Bianco
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Bianco
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bianco
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Nero
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Nero

# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Bianco
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Bianco
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bianco

## Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

## Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD352B
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	GD352B
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	GD351B
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD351B
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD351B
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD351B

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD351B
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	GD351B
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	GD352B
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD352B
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD352B
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD352B


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102779




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102771



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102770



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102774




# GreenSpace Accent Gridlight Gen2


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102777**




**Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102781**




**Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102778**



**Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102772**



**Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102776**



**Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102780**

