




Digitale Zündgeräte für maximale Zuverlässigkeit

KVG Zündgeräte

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Vorteile

- Einfache Installation und Verkabelung
- Maximale Zuverlässigkeit
- Kann sowohl mit semi-parallelen als auch mit Serien-Vorschaltgeräten arbeiten


Merkmale

- Schraubanschlussklemmen
- Funktion nur in seriellen Stromkreisen
- Kompakt und leicht

Anwendung


- Für den Einsatz anstelle von bestehende Zündgeräten in der Außenbeleuchtung
- Für Anwendungen mit gedimmter und ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

Versions




GPPR SI 0001

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

