



Miellyttävä lämmönlähde lihaksille

Infrapunalamput mukavuuskäyttöön

Signifyn valikoimassa on kaksi infrapunalampputyyppiä mukavuuskäyttöön lämpöä säteilevissä laitteissa. Näiden Philips-infrapunalamppujen aallonpituusspektrillä on noin 1 000 nm:n huippuarvo syvälle tunkeutuvalla IR-A-alueella, mikä tarkoittaa, että lämpö jakautuu ihoon laajalla alueella saaden aikaan miellyttävän ja hajautetun lämmön. Mukavuuskäyttöön tarkoitetut Philipsin infrapunalamput on suunniteltu tukemaan lihasten rentoutumista. Näitä lamppeja voidaan käyttää ihmisten ihon, lihasten ja nivelten lämmitykseen.

Hyödyt

- Optimaalinen lämmöntuotto ihoon ja lihaksiin takaa hellävaraisen mukavuuden
- 90 % energiasta siirtyy infrapunalämpönä
- Välitön ja tarkasti säädettävä lämpösäteilyn lähde

Ominaisuudet

- Suunniteltu yksinomaan mukavuuskäyttöön
- Lamppujen optimoitu muotoilu suuntaa lämpöenergian eteenpäin
- Tehokkaat lamput ovat himmennettävissä (laitteesta) käyttäjän vaatimusten mukaan
- Hyvä käyttöikä ja lämmöntuoton tasapaino
- Punavärisuodattimet vähentävät näkyviä valoaaltoja ja häikäisyä

Käyttökohteet


- Infrapunalämmittimet koti- ja ammattikäyttöön

Infrapunalamput mukavuuskäyttöön

Rajoitukset ja turvallisuus


- Oikein käytettynä lampun rikkoutuminen on erittäin epätodennäköistä. Jos lamppu rikkoutuu, irrota osat varovasti (käytä käsineitä tai suojavälineitä haavojen välttämiseksi). Laita osat suljettavaan muovipussiin, ja toimita ne paikalliseen jätehuoltoon kierrätettäväksi. Älä käytä pölynimuria.
- Noudata lampun kanssa käytettävän laitteen suositeltua altistusaikaa ja -etäisyyttä. Suositeltua pidempi/lähempänä altistuminen infrapunälämmölle voi aiheuttaa ihoon palovammoja tai muita ei-toivottuja ihoreaktioita.
- Noudata laitteen mukana annettuja silmien ja ihon turvallisuutta koskevia ohjeita. Älä suuntaa lamppua silmiin, ja suojaa aina silmät myös laitteen valmistajan suosittelemalla tavalla.

Versions



LPPR IRINPHI E27 PAR38

Mittapiirros



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

