



Une chaleur instantanée, précisément où et quand elle est nécessaire

Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.

Avantages

- 30 % d'économies d'énergie supplémentaires avec PAR, grâce à son système de réflecteur unique en son genre
- Source de chaleur simple et sûre sans risque de bris de verre
- 90 % de l'énergie est transmise sous forme de chaleur infrarouge.

Applications

- Agricole : reproduction et élevage de porcs, volaille, veaux, poulains, chiens etc. ainsi que dans les cliniques vétérinaires, les zoos, les boutiques d'animaux.
- Chauffage radiant général, par ex. pour les présentoirs d'aliments chauds, les hottes aspirantes, le chauffage des espaces, etc.
- Chauffage industriel, par ex. le séchage, la cuisson, la carbonisation, la fusion etc.

Versions

Fonctions

- Conception solide en verre incassable pour toute la gamme de réflecteurs infrarouges.
- La forme du réflecteur permet d'appliquer la chaleur concentrée sur les zones pertinentes.
- La conception du PAR38 inclut un réflecteur totalement scellé, synonyme de haute efficacité.
- Pour plus de tranquillité et une période de remplacement pratique grâce à la longue durabilité des lampes infrarouges
- Les lampes de couleur rouge réduisent l'émission de lumière visuelle et l'éblouissement.



BR125 IR 150W E27 230-250V
Red



LPPR IRPR38 0001



LPPR IRSG E27 R125 Clear




PAR38 IR E27 Red




BR125 IR 250W E27 230-250V
Red


Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm



Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	5.000 h
Durée de vie nominale (heures)	5.000 h

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Matériaux des lampes	Verre trempé
----------------------	--------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Position de fonctionnement
8711500575203	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	H45
8711500115782	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSEL
8711500115799	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSEL
8711500575227	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSEL
8711500575234	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSEL
8711500126597	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSEL
8711500600530	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	H45
8711500575210	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Désignation de la couleur
8711500575203	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	-
8711500115782	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C
8711500115799	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	C
8711500575227	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	-
8711500575234	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-
8711500126597	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-
8711500600530	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	R
8711500575210	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Tension (nom.)
8711500575203	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	150 W	230-250 V
8711500115782	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	100 W	230 V
8711500115799	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	175 W	230 V
8711500575227	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	150 W	230-250 V
8711500575234	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	250 W	230-250 V
8711500126597	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	375 W	230-250 V
8711500600530	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	175 W	230 V
8711500575210	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	250 W	230-250 V

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8711500575203	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	Rouge	BR125
8711500115782	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Transparent	PAR38
8711500115799	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	Transparent	PAR38
8711500575227	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	Transparent	BR125
8711500575234	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Transparent	BR125
8711500126597	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Transparent	R125
8711500600530	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	Rouge	PAR38
8711500575210	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Rouge	BR125