



## Źródło błyskawicznego ciepła w żądanym miejscu i czasie

Promienniki podczerwieni firmy Philips są przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach, takich jak gospodarstwa rolne, łazienki czy kuchnie, oraz ich najbliższym otoczeniu. Zastosowanie twardego szkła wzmacnia całą konstrukcję. Ich niewielkie rozmiary i uniwersalny trzonek pozwalają na współpracę z każdym pasującym osprzętem. Stosowanie promienników to bardzo dobry sposób na generowanie ciepła. Promienniki Philips mogą bezpośrednio ogrzewać zwierzęta, ludzi i żywność bez efektów ubocznych w postaci przeciągów. Dzięki tym zaletom cieszą się ogromną popularnością wśród rolników, konsumentów i kucharzy na całym świecie. Promienniki Philips to najmocniejsze i jednocześnie najbardziej skuteczne lampy przeznaczone do takich zastosowań.

## Korzyści

- 30% niższe zużycie energii niż w lampach PAR dzięki unikatowemu systemowi odbłyśnika
- Proste w obsłudze i bezpieczne źródło ciepła bez ryzyka stłuczenia szyby
- 90% ciepła jest przekazywane w postaci fali w paśmie podczerwonym

## Applications

- Rolnictwo: żywienie i chów trzody chlewnej, drobiu, cieląt, źrebiąt, psów itd., a także w klinikach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych i sklepach ze zwierzętami.
- Miejsca ogrzewane radiacyjnie, np. ekspozycje z ciepłą żywnością, okapy kuchenne, łazienki, pomieszczenia wymagające ogrzewania itd.
- Ogrzewanie przemysłowe, np. w celu suszenia, pieczenia, karbonizacji, wytapiania itd.

## Wersje

BR125 IR 150W E27 230-250V  
Red



LPPR IRPR38 0001



LPPR IRSG E27 R125 Clear



PAR38 IR E27 Red




BR125 IR 250W E27 230-250V  
Red




## Cechy

- Mocna i trwała konstrukcja wszystkich promienników w rodzinie dzięki zastosowaniu twardego szkła.
- Kształt odbłyśnika umożliwia kierowanie skoncentrowanego ciepła w wybrane miejsce. Lampa PAR38 zawiera całkowicie uszczelniony odbłyśnik, co zapewnia wysoką efektywność działania.
- Duża żywotność promienników wydłuża okres bezawaryjnej pracy, ograniczając częstotliwość serwisu.
- Lampy w kolorze czerwonym w celu ograniczenia emisji światła widzialnego i zjawiska olśnienia.
- Do użytku w specjalnej oprawie dla lamp na podczerwień.


## Rysunki techniczne



| Product                           | D      | C (max) | C1 (max) |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12  | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |
| PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12 | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |
| PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12  | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |
| PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12 | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |



| Product                               | D      | C (max) |
|---------------------------------------|--------|---------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | 125 mm | 173 mm  |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | 125 mm | 173 mm  |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | 125 mm | 173 mm  |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 125 mm | 173 mm  |



| Product                             | D      | C (max) |
|-------------------------------------|--------|---------|
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | 125 mm | 183 mm  |

### Informacje ogólne

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Podstawa-nasadka              | E27     |
| Nominalny okres eksploatacji  | 5 000 h |
| Trwałość Znamionowa (Godziny) | 5 000 h |

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Tak |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Materiał żarówki | Szkło twarde |
|------------------|--------------|

## Informacje ogólne

| Order Code | Full Product Name                     | Pozycja robocza |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 57520325   | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | H45             |
| 11578215   | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | UNIWERSALNE     |
| 11579915   | PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12      | UNIWERSALNE     |
| 57522725   | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | UNIWERSALNE     |
| 57523425   | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | UNIWERSALNE     |
| 12659725   | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | UNIWERSALNE     |
| 60052315   | PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12     | H45             |
| 60053015   | PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12     | H45             |
| 57521025   | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | H45             |

## Dane techniczne oświetlenia

| Order Code | Full Product Name                     | Oznaczenie koloru |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 57520325   | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | -                 |
| 11578215   | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | C                 |
| 11579915   | PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12      | C                 |
| 57522725   | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | -                 |
| 57523425   | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | -                 |
| 12659725   | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | -                 |
| 60052315   | PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12     | R                 |
| 60053015   | PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12     | R                 |
| 57521025   | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | -                 |

## Eksplatacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name                     | Zużycie energii | Napięcie (Nom) |
|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 57520325   | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | 150 W           | 230-250 V      |

| Order Code | Full Product Name                     | Zużycie energii | Napięcie (Nom) |
|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 11578215   | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | 100 W           | 230 V          |
| 11579915   | PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12      | 175 W           | 230 V          |
| 57522725   | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | 150 W           | 230-250 V      |
| 57523425   | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | 250 W           | 230-250 V      |
| 12659725   | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | 375 W           | 230-250 V      |
| 60052315   | PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12     | 100 W           | 230 V          |
| 60053015   | PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12     | 175 W           | 230 V          |
| 57521025   | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 250 W           | 230-250 V      |

## Mechanika i korpus

| Order Code | Full Product Name                     | Wykończenie żarówki | Kształt bańki |
|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 57520325   | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | Czerwony            | BR125         |
| 11578215   | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | Przezroczyste       | PAR38         |
| 11579915   | PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12      | Przezroczyste       | PAR38         |
| 57522725   | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | Przezroczyste       | BR125         |
| 57523425   | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | Przezroczyste       | BR125         |
| 12659725   | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | Przezroczyste       | R125          |
| 60052315   | PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12     | Czerwony            | PAR38         |
| 60053015   | PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12     | Czerwony            | PAR38         |
| 57521025   | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | Czerwony            | BR125         |

