



Produkt

PAR38

Reflektorglødelampe med 121mm presglas frontglas

Fordele

- 20% lavere energiforbrug end traditionelle farvede PAR-glødereflektorlamper

Funktioner

- Spotversion har en stiptet frontreflektor, der frembringer en smal (12°), homogen lysstråle
- Projektørversion har en frontreflektor som består af stråleelementer, der frembringer en 30° stråle

Anvendelsesområder

- Kan anvendes indendørs og udendørs eller på steder, hvor reflektorglødelamper med oxideret glaskolbe vil være for sarte
- Udstillingsvinduer, montre, butikker, hoteller, restauranter og i hjemmet
- 24V 120W varianten er velegnet til anvendelser, der kræver meget høje belysningsstyrker, eller når sikkerheden er vigtig, f.eks. til havebelysning
- Kan installeres udendørs uden beskyttelse, forudsat at den anvendes i en vandtæt fatning



PAR38

Versions




LPPR IPAR38-E E27 E2751 FL

Målskitse



Accent Diagrams




Accent Diagram - PAR38 120W E27/51
220-240V PAR38 30D 1CT

Product	D	C (max)	C1
PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT	121 mm	137 mm	123 mm

PAR38

Beam Diagrams



Beam diagram - PAR38 120W E27/51 220-240V
PAR38 30D 1CT

