


Lámparas LED

LEDBULB



Lámparas LED: ideal para aplicaciones de iluminación general

Las lámparas LED son la opción perfecta para las aplicaciones de iluminación general. Compatibles con la mayoría de los sistemas existentes y diseñadas como reemplazo para renovar las lámparas incandescentes y halógenas, ofrecen excelentes ahorros de energía y minimizan el costo de mantenimiento.

Beneficios

- Temperatura de color apta tanto para la iluminación funcional como para mejorar el ambiente
- Hasta un 80 % de ahorro energético comparado con los focos incandescentes
- Aptas para las renovaciones
- Costos de mantenimiento más bajos

Applications

- Hogares, hoteles, restaurantes, cafeterías
- Habitación, comedor, sala de estar, sala de estudio

Características


- Vida útil prolongada
- Luz sin UV e IR genera menos calor y protege los objetos termosensibles
- Encendido instantáneo

Versions



LED Sensor A60 E27 WW
 POS1

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6	62,5 mm	122 mm

Información general

Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil promedio (horas)	15.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	280 °
Flujo luminoso	850 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Rango de temperatura ambiente	-20 a +30 °C