


Lampes LED

LEDBULB



Lampes LED – idéales pour les applications d'éclairage général

LED Lamps are a perfect fit for general lighting applications. Compatible with most existing fixtures and designed as a retrofit replacement for incandescent and halogen lamps, LED Lamps deliver huge energy savings and minimize maintenance cost

Avantages

- Température de couleur adaptée à l'éclairage fonctionnel et à une atmosphère plus agréable
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence
- Convient pour la maintenance
- Coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Longue durée de vie
- Lumière sans UV, ni infrarouge pour réduire la chaleur et mieux protéger les objets sensibles à la chaleur
- Allumage instantané

Applications


- habitat, hôtels, restaurants, cafés
- Chambre, salle à manger, salon, bureau

Versions



LED Sensor A60 E27 WW
POS1

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6	62,5 mm	122 mm

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	280 degré(s)
Flux lumineux	850 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Température

Température maximale du boîtier (nom.)	75 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1000 h	8 kWh
Plage de température ambiante	-20 à +30 °C