



Performances garanties, conçu pour être évolutif.

Maxos Fusion

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s'agit principalement de réduire les coûts d'installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d'unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu'à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l'intégration d'autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Avantages

- La liberté de diriger la lumière où vous le souhaitez
- Une famille complète de luminaires pour créer l'atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications
- Avec le rail comportant jusqu'à 13 fils, l'éclairage de secours et/ou des matériels tiers peuvent être intégrés rendant les installations plus aérées

Maxos Fusion

Fonctions

- Rails comportant jusqu'à 13 fils
- Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact
- Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent être installés facilement dans le rail
- Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double) et une vasque opale
- IP54 en option, sans silicone
- Compatible avec StoreWise, Indoor Positioning et GreenWarehouse

Application

- Commerces (alimentaires)
- Halls/espaces industriels
- Entrepôts/centres de distribution

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X WB WH

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Protection contre les chocs mécaniques	IK02
--	------

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.34, 0.35) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-7%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	-
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Non	Oui
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Non	Oui
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	Oui
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Oui
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Oui
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	-	Oui
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Oui
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Oui
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Oui
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Non	Oui
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Non	Oui
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Non	Oui
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Non	Oui
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Non	Oui
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Non	Oui
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	Oui
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-	Oui
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	Oui
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Oui
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-	Oui
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Oui
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-	Oui
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	Oui
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Oui
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-	Oui
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-	Oui
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-	Oui
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Oui
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-	Oui
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Oui
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Oui
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Oui
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Oui
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	Oui
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)					corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	4000 K	151 lm/W	5.200 lm	Opale	8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	154 lm/W	5.300 lm	Opale
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	4000 K	158 lm/W	10.400 lm	Opale	8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	141 lm/W	5.200 lm	Opale
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	146 lm/W	10.400 lm	Opale	8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	143 lm/W	2.650 lm	Opale
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	144 lm/W	8.500 lm	Opale	8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	147 lm/W	5.300 lm	Opale

Maxos Fusion

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	4000 K	147 lm/W	5.300 lm	Opale
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	144 lm/W	8.500 lm	Opale
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	149 lm/W	10.400 lm	Opale
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	143 lm/W	2.650 lm	Opale
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	142 lm/W	4.250 lm	Opale
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	141 lm/W	5.200 lm	Opale
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	175 lm/W	3.150 lm	Faisceau semi-intensif
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	175 lm/W	3.150 lm	Faisceau extensif
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Faisceau semi-intensif
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Faisceau intensif
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Faisceau extensif
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Faisceau intensif
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Faisceau semi-intensif
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	194 lm/W	3.150 lm	Faisceau extensif
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	192 lm/W	5.050 lm	Faisceau extensif
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	191 lm/W	6.150 lm	Faisceau extensif
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	195 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	3000 K	175 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	4000 K	175 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif

Maxos Fusion

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	175 lm/W	3.100 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	4000 K	175 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Faisceau extensif
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	3000 K	172 lm/W	12.300 lm	Optique asymétrique double 45°
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	4000 K	181 lm/W	12.300 lm	Optique asymétrique double 45°
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	181 lm/W	12.300 lm	Faisceau extensif
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	4000 K	181 lm/W	12.300 lm	Faisceau semi-intensif
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	4000 K	181 lm/W	12.300 lm	Faisceau intensif
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	176 lm/W	16.000 lm	Faisceau intensif
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	200 lm/W	6.136 lm	Faisceau extensif
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	194 lm/W	10.100 lm	Faisceau extensif
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	195 lm/W	12.300 lm	Faisceau extensif
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	195 lm/W	16.000 lm	Faisceau extensif
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Faisceau intensif
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Faisceau extensif
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Faisceau intensif
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Faisceau extensif
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25°
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25°
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889163	LL523X LED100S/840	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
	DIA NB 7 WH HE				
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Miroir asymétrique
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Miroir asymétrique
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Faisceau extensif
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Miroir asymétrique
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Faisceau très intensif
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Faisceau extensif
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Faisceau extensif
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Faisceau extensif
8720169889002	LL523X LED100S/840	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Optique asymétrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
	PSD DA35W 7 WH HE				double 35°, faisceau extensif
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Faisceau extensif
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Faisceau extensif
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Faisceau semi-intensif
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Faisceau intensif
872016988944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Faisceau intensif
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Faisceau semi-intensif
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Faisceau extensif
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Faisceau intensif
872016988968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	34,5 W
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	66 W
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	71 W
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	34,5 W
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	37 W
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36 W
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	36 W
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70 W
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30 W
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	37 W
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	18 W
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	18 W
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	29 W
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	29 W
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	37 W
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	37 W
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	37 W
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	50 W
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	50 W
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	16 W
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	26 W
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	32 W
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	41 W
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	18 W
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	18 W
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	29 W
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50 W
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	29 W
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	29 W
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	18 W
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	18 W
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	37 W
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	68 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	68 W
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	68 W
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	31 W
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	51,5 W
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	63 W
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	82 W
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	97 W
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	34,5 W
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	34,5 W
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	34,5 W
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	34,5 W
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57 W
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	57 W
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	72 W
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	72 W
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	97 W
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	72 W
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	97 W
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	57 W
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	72 W
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	34,5 W
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	57 W
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	34,5 W
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	37 W
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Communication par la lumière visible	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Communication par la lumière visible	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	-
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	1%
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169889920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8720169889951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	-	1%
8720169889975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8720169889999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	1%
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-	1%
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	1%
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Communication par la lumière visible	1%
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Communication par la lumière visible	1%
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	1%
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	1%
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-	1%
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	1%
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-	1%
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-	1%
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	1%
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-	1%
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-	1%

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-	1%
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-	1%
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
872016988944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Blanc	IP20
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Blanc	IP20
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Blanc	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IP20
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Blanc	IP20
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Blanc	IP20
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Blanc	IP20
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Blanc	IP20
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Blanc	IP20
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Blanc	IP20
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Blanc	IP20
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IP20
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Blanc	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	Argent	IP20
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	Argent	IP20
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	Noir	IP20
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IP20
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IP54
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IP54

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	-
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-	-
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Non	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Non	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Non	-
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Non	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Non	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-	-
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-	-
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-	-
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-	-
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888920	LL512X LED50S/840	Pour montage sur surfaces	-	-

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
	PSD WB 7 BK HE	normalement inflammables		
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0,4
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889194	LL523X LED100S/840	Pour montage sur surfaces	-	-

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
	DIA DA35W 7 WH HE	normalement inflammables		
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-

Order Code	Full Product		Valeur de scintillement	Valeur d'effet stroboscopique
	Name	Inflammabilité	(PstLM)	(SVM)
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-

Order Code	Full Product		Valeur de scintillement	Valeur d'effet stroboscopique
	Name	Inflammabilité	(PstLM)	(SVM)
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL512X
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL523X
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	LL523X
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL512X
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL512X
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	LL512X
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL512X
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL523X
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	LL523X
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	LL523X
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	LL523X
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	LL523X

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	LL523X
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	LL523X
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	LL523X
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL612X
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL612X
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL612X
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	LL612X
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL623X
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL623X
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL623X
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL623X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925869742




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867816




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867855



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868961




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867843




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868958


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868960




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868962




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868964




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868963




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868966




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868965



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867812




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867813




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867818


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867854




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870377




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870378




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870376




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870768




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870780



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870773




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870767




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870772


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870770




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870769




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870758




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870761




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870775




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870756



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870763




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870777




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870764


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870766




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870759




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870771




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870779




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870760




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870802



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870808




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870798




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870810


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870797




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870811




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870796




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870805




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870806




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870804



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870809




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870803




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870799


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870801




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870807




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870812




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870794




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870795




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870051



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870057




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870052




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870055


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870056




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870064




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870059




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870063




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870062




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870061



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870058




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870066




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870065




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868959




Polar Normal (separate) - null - 910925870170




Polar Normal (separate) - null - 910925870172




Polar Normal (separate) - null - 910925870176




Polar Normal (separate) - null - 910925870174




Polar Normal (separate) - null - 910925870169



Polar Normal (separate) - null - 910925870171



Polar Normal (separate) - null - 910925870173



Polar Normal (separate) - null - 910925870175

