



Performances garanties, conçu pour être évolutif

Maxos Fusion

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s'agit principalement de réduire les coûts d'installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d'unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu'à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l'intégration d'autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Avantages

- La liberté de diriger la lumière où vous le souhaitez
- Une famille complète de luminaires pour créer l'atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications
- Avec le rail comportant jusqu'à 13 fils, l'éclairage de secours et/ou des matériels tiers peuvent être intégrés rendant les installations plus aérées

Fonctions

- Rails comportant jusqu'à 13 fils
- Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact
- Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent être installés facilement dans le rail
- Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double) et une vasque opale
- IP54 en option, sans silicone
- Compatible avec StoreWise, Indoor Positioning et GreenWarehouse

Application

- Commerces (alimentaires)
- Halls/espaces industriels
- Entrepôts/centres de distribution

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X WB BK



Maxos Fusion Panel-LL623X

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.34. 0.35) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-7%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	-
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Non	Oui
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Non	Oui
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Non	Oui
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Non	Oui
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Non	Oui
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Non	Oui
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Non	Oui
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Non	Oui
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Non	Oui
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Non	Oui
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	Oui
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Oui
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
88897500	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Oui
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Non	Oui
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Non	Oui
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Non	Oui
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Non	Oui
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Non	Oui
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Non	Oui
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Non	Oui
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Non	Oui
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Non	Oui
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Non	Oui
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Non	Oui
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Non	Oui
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Non	Oui
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Non	Oui
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Non	Oui
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Non	Oui
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	Oui
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-	Oui
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	Oui
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Oui
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-	Oui
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Oui
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-	Oui
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	Oui
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Oui
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
88902600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Oui
88903300	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Oui
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	-	-
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Oui
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Oui
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Non	-
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Non	-
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Non	-
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Non	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température	Indice	Efficacité	Flux
		de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	lumineuse (nominale)	
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	4000 K	>80	151 lm/W	5'200 lm
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	4000 K	>80	158 lm/W	10'400 lm
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	146 lm/W	10'400 lm
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	144 lm/W	8'500 lm
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	154 lm/W	5'300 lm
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	141 lm/W	5'200 lm
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	143 lm/W	2'650 lm
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	147 lm/W	5'300 lm
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	4000 K	>80	147 lm/W	5'300 lm
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	144 lm/W	8'500 lm
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	149 lm/W	10'400 lm

Order Code	Full Product Name	Température	Indice	Efficacité	Flux
		de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	lumineuse (nominale)	
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	143 lm/W	2'650 lm
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	142 lm/W	4'250 lm
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	141 lm/W	5'200 lm
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	>80	175 lm/W	3'100 lm
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5'000 lm
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5'000 lm
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5'000 lm
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	194 lm/W	3'150 lm
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	192 lm/W	5'050 lm
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	191 lm/W	6'150 lm
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	195 lm/W	8'000 lm
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	3000 K	80	175 lm/W	3'100 lm
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	4000 K	80	175 lm/W	3'100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	80	172 lm/W	5'000 lm
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	80	160 lm/W	8'000 lm
88897500	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	80	175 lm/W	3'100 lm
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	>80	181 lm/W	12'300 lm
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	4000 K	>80	181 lm/W	12'300 lm
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	>80	176 lm/W	16'000 lm
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	>80	185 lm/W	6'200 lm
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6'200 lm
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6'200 lm
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6'200 lm
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	200 lm/W	6'136 lm
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	194 lm/W	10'100 lm
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	195 lm/W	12'300 lm
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	195 lm/W	16'000 lm
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6'200 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6'200 lm
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5'000 lm
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5'000 lm
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur			
		Température de couleur	de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	4000 K	80	180 lm/W	6'200 lm
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	4000 K	80	180 lm/W	6'200 lm
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	4000 K	80	180 lm/W	6'200 lm
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	80	180 lm/W	6'200 lm
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	80	177 lm/W	10'000 lm
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	4000 K	80	177 lm/W	10'000 lm
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	80	177 lm/W	10'000 lm
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12'300 lm
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12'300 lm
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12'300 lm
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	80	165 lm/W	16'000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Opale
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Opale
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opale
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opale

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur			
		Température de couleur	de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
88902600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12'300 lm
88903300	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	80	180 lm/W	6'200 lm
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	4000 K	>80	162 lm/W	12'300 lm
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	80	165 lm/W	6'100 lm
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	80	165 lm/W	6'100 lm
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	80	165 lm/W	6'100 lm
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12'300 lm
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12'300 lm
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12'300 lm
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opale
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opale
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opale
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opale

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Opale
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opale
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opale
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opale
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opale
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opale
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Faisceau extensif
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Faisceau extensif
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Faisceau extensif
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Faisceau extensif
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Faisceau extensif
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Faisceau extensif
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Faisceau extensif
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
88897500	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Faisceau extensif
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Faisceau intensif
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Faisceau intensif
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Faisceau extensif
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Faisceau extensif
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Faisceau extensif
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Faisceau extensif
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Faisceau extensif
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Faisceau extensif
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Miroir asymétrique
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Miroir asymétrique
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
88902600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
88903300	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	Faisceau extensif
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	34.5 W
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	66 W
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	71 W
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	59 W
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	34.5 W
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	37 W
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	18.5 W
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36 W
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	36 W
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59 W
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70 W
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18.5 W
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30 W
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	37 W
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	18 W
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	18 W
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	18 W
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	18 W
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	29 W
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	29 W
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	37 W
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	37 W
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	37 W
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	50 W
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	50 W
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	29 W
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	37 W
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	37 W
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	50 W
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	50 W
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	18 W
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	16 W
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	26 W
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	32 W
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	41 W
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	18 W
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	18 W
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	29 W

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Faisceau extensif
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Faisceau extensif
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Faisceau semi-intensif
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50 W
88897500	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	18 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	35 W
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	34.5 W
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	34.5 W
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	57 W
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	57 W
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	72 W
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	72 W
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	97 W
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	97 W
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	57 W
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	57 W
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	72 W
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	72 W
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	72 W
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	97 W
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	97 W
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	34.5 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	31 W
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	51.5 W
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	63 W
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	82 W
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	34.5 W
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	34.5 W
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	57 W
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	57 W
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	97 W
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	97 W
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	18 W
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	18 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	29 W
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	29 W
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	50 W
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	50 W
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	34.5 W
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	34.5 W
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	34.5 W
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	34.5 W
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57 W
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	57 W
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	57 W
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	72 W
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	72 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	72 W
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	97 W
88902600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	72 W
88903300	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	34.5 W
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	76 W
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	37 W
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	50 W
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	50 W
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	50 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	-
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-	1%

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	1%
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	-	1%
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-	1%
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	1%
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
88897500	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	1%
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Communication par la lumière visible	1%
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	1%
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	1%
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-	1%
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-	1%
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	1%
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-	1%
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	1%
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-	1%
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-	1%
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	1%
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
88902600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
88903300	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	-	1%
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	-	1%
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	-	1%
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	-	1%
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	-	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Blanc	IK02	IP20
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Blanc	IK02	IP20
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Noir	IK02	IP20
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Blanc	IK02	IP20
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IK02	IP20
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IK02	IP20
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IK02	IP20
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IK02	IP20
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88897500	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Blanc	IK02	IP20
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Blanc	IK02	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Blanc	IK02	IP20
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Blanc	IK02	IP20
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IK02	IP20
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IK02	IP20
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IK02	IP20
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Blanc	IK02	IP20
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les		Indice de protection
			chocs mécaniques		
88902600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IK02		IP20
88903300	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Blanc	IK02		IP20
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	Blanc	IK03		IP20
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02		IP54
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02		IP54
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02		IP54
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Blanc	IK02		IP54

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les		Indice de protection
			chocs mécaniques		
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Blanc	IK02		IP54
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Blanc	IK02		IP54
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Blanc	IK02		IP20
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Blanc	IK02		IP20
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Blanc	IK02		IP20
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Blanc	IK02		IP20

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	
				mode secours	Alimentation de secours
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-	-	-
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-	-	-
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	Éclairage de secours 3 heures version Pro	-	-
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	
				mode secours	Alimentation de secours
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-	-	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	-	-	-
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-	-	-
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-	-	-
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-	-	-
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-	-	-
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-	-	-
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-	-	-
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-	-	-
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-	-	-
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	
				mode secours	Alimentation de secours
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-	-	-
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-	-	-
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-	-	-
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	-	-	-	-
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-	-	-
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-	-	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-	-	-
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-	-	-
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-	-	-
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-	-	-
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-	-	-
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-	-	-
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
88897500	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-	-	-
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	-	-	-
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-	-	-	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	-	-	-
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	-	-	-
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-	-	-
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-	-	-
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	
				mode secours	Alimentation de secours
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-	-	-
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-	-	-
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-	-	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-	-	-
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-	-	-
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-	-	-
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-	-	-
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-	-	-
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-	-	-	-
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-	-	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-	-	-
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-	-	-	-
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-	-	-	-
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-	-	-	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-	-	-
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-	-	-
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-	-	-
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-	-	-
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Non	-	-	-
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	
				mode secours	Alimentation de secours
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-	-	-
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-	-	-
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-	-	-
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Non	-	-	-
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Non	-	-	-
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-	-	-
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-	-	-
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Non	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	
				mode secours	Alimentation de secours
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-	-	-
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Non	-	-	-
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Non	-	-	-
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Non	-	-	-
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
88902600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-	-	-
88903300	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-	-	-
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	600 lm	3.7 W
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-	-	-
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Non	-	-	-
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Non	-	-	-
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Non	-	-	-
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	-	-	-	-
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	-	-	-	-
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	-	-	-	-
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	-	-	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product		Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
	Name	Inflammabilité		
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-

Order Code	Full Product		Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
	Name	Inflammabilité		
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
47382900	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 SIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47383600	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED100S/840 SIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47384300	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 SIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47385000	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED61S/840 SIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47386700	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED31S/840 SIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47388100	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 DIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47389800	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 DIA	surfaces		
	O-PC 13 ELP3 WH HE	normalement inflammables		
47390400	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED100S/840 DIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47391100	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 DIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47392800	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED31S/840 DIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47393500	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED50S/840 DIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		
47394200	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED61S/840 DIA	surfaces		
	O-PC 7 WH HE	normalement inflammables		

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
18133500	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED31S/840 PSED	surfaces		
	WB-OC 13 BK XA	normalement inflammables		
18110600	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED31S/840 PSD	surfaces		
	WB-OC 7 WH XA	normalement inflammables		
73764800	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED31S/840 PSD	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73765500	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED31S/840 PSD	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73766200	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED50S/840 PSD	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73767900	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED50S/840 PSD	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73768600	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED61S/840 PSD	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
73769300	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED61S/840 PSD	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73770900	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED61S/840 PSD	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73771600	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED80S/840 PSD	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
73772300	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED80S/840 PSD	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73785300	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED50S/840 SIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
73787700	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED61S/840 SIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73788400	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED61S/840 SIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73789100	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED80S/840 SIA	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
73790700	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED80S/840 SIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73792100	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED31S/840 SIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
78919700	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED80S/840 PSD	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
47499400	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED31S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH UE	normalement inflammables		
47500700	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED50S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH UE	normalement inflammables		
47501400	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED61S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH UE	normalement inflammables		
47502100	LL512X	Pour montage sur	1	0.4
	LED80S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH UE	normalement inflammables		
88928600	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED31S/830 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
88930900	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED31S/840 DEIA	surfaces		
	WB-OC 13 WH HE	normalement inflammables		

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
88932300	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED50S/840 DIA	surfaces		
	DA35W 7 WH HE	normalement inflammables		
88934700	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED80S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
88897500	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED31S/840 PSD	surfaces		
	DA35W 7 WH HE	normalement inflammables		
14505400	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 PSD	surfaces		
	WB 7 WH XA	normalement inflammables		
15037900	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 PSD	surfaces		
	NB 7 VLC WH XA	normalement inflammables		
15038600	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED160S/840	surfaces		
	PSD NB 7 WH XA	normalement inflammables		
18109000	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED62S/840 PSD	surfaces		
	WB-OC 7 WH XA	normalement inflammables		
73755600	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED62S/840 PSD	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73756300	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED62S/840 PSD	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73757000	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED100S/840	surfaces		
	PSD MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73758700	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED100S/840	surfaces		
	PSD WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73759400	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 PSD	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
73760000	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 PSD	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73761700	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 PSD	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73762400	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED160S/840	surfaces		
	PSD NB 7 WH HE	normalement inflammables		
73763100	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED160S/840	surfaces		
	PSD MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73773000	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED100S/840 SIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73774700	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED100S/840 SIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73775400	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 SIA	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
73776100	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 SIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73777800	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 SIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
73778500	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED160S/840 SIA	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
73779200	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED160S/840 SIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
73780800	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED62S/840 SIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
78918000	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED160S/840	surfaces		
	PSD WB 7 WH HE	normalement inflammables		
47495600	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED62S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH UE	normalement inflammables		
47496300	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED100S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH UE	normalement inflammables		
47497000	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH UE	normalement inflammables		
47498700	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED160S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH UE	normalement inflammables		
49577700	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 DIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
49578400	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
49579100	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED100S/840 DIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
49580700	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 DIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
49581400	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED100S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
49582100	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 DIA	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
49583800	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
49584500	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED160S/840 DIA	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
49585200	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED160S/840 DIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
49586900	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED31S/840 DIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
49587600	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED31S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
49588300	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED50S/840 DIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
49589000	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED50S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
49590600	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED61S/840 DIA	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
49591300	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED61S/840 DIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
49592000	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED61S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
49593700	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED80S/840 DIA	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
49594400	LL512X	Pour montage sur	-	-
	LED80S/840 DIA	surfaces		
	MB 7 WH HE	normalement inflammables		
88911800	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 DEIA	surfaces		
	WB-OC 13 WH HE	normalement inflammables		

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
88913200	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 DIA	surfaces		
	DA25N 7 WH HE	normalement inflammables		
88914900	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 DIA	surfaces		
	DA25W 7 WH HE	normalement inflammables		
88915600	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 DIA	surfaces		
	DA35W 7 WH HE	normalement inflammables		
88916300	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED100S/840 DIA	surfaces		
	NB 7 WH HE	normalement inflammables		
88918700	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED100S/840 DIA	surfaces		
	A20 7 WH HE	normalement inflammables		
88919400	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED100S/840 DIA	surfaces		
	DA35W 7 WH HE	normalement inflammables		
88921700	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 DIA	surfaces		
	A20 7 WH HE	normalement inflammables		
88922400	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 DIA	surfaces		
	DA25W 7 WH HE	normalement inflammables		
88923100	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 DIA	surfaces		
	DA35W 7 WH HE	normalement inflammables		
88924800	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED160S/840 DIA	surfaces		
	WB 7 WH HE	normalement inflammables		
88902600	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED123S/840 PSD	surfaces		
	DA35W 7 WH HE	normalement inflammables		
88903300	LL523X	Pour montage sur	-	-
	LED62S/840 PSD	surfaces		
	DA35W 7 WH HE	normalement inflammables		
91832000	LL523X	Pour montage sur	1	0.4
	LED123S/840 DIA	surfaces		

Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
88935400	WB 13 ELP3 WH HE	normalement inflammables		
	LL612X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
	LED61S/840 DIA WB 7 WH HE			
88906400	LL612X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
	LED61S/840 DIA MB 7 WH HE			
	LL612X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
88907100	LL612X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
	LED61S/840 DIA NB 7 WH HE			
	LL623X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
88925500	LL623X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
	LED123S/840 DIA MB 7 WH HE			
	LL623X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
88926200	LL623X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
	LED123S/840 DIA WB 7 WH HE			
	LL623X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
88927900	LL623X	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	-	-
	LED123S/840 DIA NB 7 WH HE			

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL512X
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL523X
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	LL523X
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	LL512X
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL512X
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	LL512X


Full Product			Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
Order Code	Name	Inflammabilité		
74857699	LL515X 61S/840	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0.4
	PSD WB 7 HE WH			
74858399	LL515X 80S/840	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0.4
	PSD WB 7 HE WH			
74860699	LL515X 80S/840	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0.4
	PSD MB 7 HE WH			
74862099	LL515X 80S/840	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1	0.4
	PSD NB 7 HE WH			

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	LL512X
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	LL512X
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	LL512X
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	LL512X
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	LL512X
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	LL512X
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL512X
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL512X
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
88897500	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL512X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL523X
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	LL523X
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	LL523X
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	LL523X
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	LL523X
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL512X

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	LL512X
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL523X
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	LL523X
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
88902600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
88903300	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	LL523X
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL612X
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL612X
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL612X
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL623X
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL623X
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL623X
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	LL515X
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	LL515X
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	LL515X
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	LL515X


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868953




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868956




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868950


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868970




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868955




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925869742




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868972




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868973




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867816



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867855




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868139




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868138


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868952**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868954**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868959**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868957**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868961**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868969**



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868971




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925869743**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868949**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868951




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868958




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868960




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868962




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868964




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868963



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868966




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868967




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868965


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868968




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868974




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868979




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868984




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868981




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868982



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868986




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868983




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867854


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868124




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870375




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870372




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870384




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870373




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870371



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870383




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870388




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870387


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870377




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870374




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870381




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870385




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870378




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870382



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870380




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870379




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870376


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870386




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870768




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870780




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870773




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870767




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870772



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870770




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870769




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870758


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870761




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870775




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870756




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870763




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870777




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870764



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870766




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870759




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870771


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870779




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870760




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870811




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870806




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870812




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870794



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870795




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870819




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870051


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870057




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870052




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870055




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870056




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870064




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870059



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870063




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870062




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870061


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870058




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870066




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870067




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870065




Polar Normal (separate) - null - 910925870170




Polar Normal (separate) - null - 910925870172




Polar Normal (separate) - null - 910925870176




Polar Normal (separate) - null - 910925870174



Polar Normal (separate) - null - 910925870169




Polar Normal (separate) - null - 910925870171



Polar Normal (separate) - null - 910925870173

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910925870175

