



Philips Maxos fusion - Efficiente oplossing, uitstekende lichttechniek, toekomstbestendig.

Maxos fusion

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Maxos fusion

Voordelen

- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficiënt zijn.
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels.


Kenmerken

- Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.
- Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.
- Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst.
- Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-effect.
- IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling.
- StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse


Toepassing

- Detailhandel, supermarkten, modewinkels
- Fabriekshallen/ruimten
- Magazijnen/distributiecentra

Maatschets



Maatschets



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02
------------------	------

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.34, 0.35) SDCM
	<3
Tolerantie lichtstroom	+/-7%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar	Servicetag
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	-
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Nee	Ja
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Nee	Ja
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	Ja
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Ja
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Ja
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	-	Ja
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Ja
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Ja

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar	Servicetag
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Ja
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Nee	Ja
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Nee	Ja
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Nee	Ja
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Nee	Ja
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Nee	Ja
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Nee	Ja
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Nee	Ja
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	Ja
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-	Ja
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	Ja
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Ja
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-	Ja
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Ja
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-	Ja
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	Ja
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Ja
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-	Ja
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-	Ja
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-	Ja
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Ja
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-	Ja
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Ja
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-	Ja
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Ja
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	Ja
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	Ja
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	Ja

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)			Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)		
	Name	(nom.)	Lichtstroom	Optiektipe	Name		(nom.)	Lichtstroom	Optiektipe		
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD	4000 K	151 lm/W	5.200 lm	Opaal	8720169889002	O-PC 7 VLC WH XA				

Maxos fusion

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)			Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)		
	Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype		Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169473799	LL523X LED123S/ 840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	4000 K	158 lm/W	10.400 lm	Opaal		O-PC 7 WH HE				
						8720169473928	LL512X LED31S/8 40 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	143 lm/W	2.650 lm	Opaal
8720169473829	LL523X LED123S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	146 lm/W	10.400 lm	Opaal						
						8720169473935	LL512X LED50S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	142 lm/W	4.250 lm	Opaal
8720169473836	LL523X LED100S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	144 lm/W	8.500 lm	Opaal						
						8720169473942	LL512X LED61S/8 40 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	141 lm/W	5.200 lm	Opaal
8720169473843	LL523X LED62S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	154 lm/W	5.300 lm	Opaal						
						8719514737648	LL512X LED31S/8 40 PSD MB 7 WH HE	4000 K	175 lm/W	3.150 lm	Middelbrede bundel
8720169473850	LL512X LED61S/8 40 SIA O- PC 7 WH HE	4000 K	141 lm/W	5.200 lm	Opaal						
						8719514737655	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 WH HE	4000 K	175 lm/W	3.150 lm	Brede bundel
8720169473867	LL512X LED31S/8 40 SIA O- PC 7 WH HE	4000 K	143 lm/W	2.650 lm	Opaal						
						8719514737662	LL512X LED50S/ 840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Middelbrede bundel
8720169473881	LL523X LED62S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	147 lm/W	5.300 lm	Opaal						
						8719514737679	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
8720169473898	LL523X LED62S/ 840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	4000 K	147 lm/W	5.300 lm	Opaal						
						8719514737686	LL512X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Smalle bundel
8720169473904	LL523X LED100S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	144 lm/W	8.500 lm	Opaal						
						8719514737693	LL512X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Middelbrede bundel
8720169473911	LL523X LED123S/ 840 DIA	4000 K	149 lm/W	10.400 lm	Opaal						
						8719514737709	LL512X LED61S/8 40 PSD	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Brede bundel

Maxos fusion

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)			Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)		
	Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype		Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
	WB 7 WH HE						DA35W 7 WH HE				optiek, 35°, brede bundel
8719514737716	LL512X LED80S/ 840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel	87201698889347	LL512X LED80S/ 840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514737723	LL512X LED80S/ 840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Middelbrede bundel	8720169888920	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 BK HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
8719514789197	LL512X LED80S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Brede bundel	8720169888951	LL512X LED50S/ 840 PSED WB 7 WH HE	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
8720169474994	LL512X LED31S/8 40 DIA WB 7 WH UE	4000 K	194 lm/W	3.150 lm	Brede bundel	8720169888975	LL512X LED31S/8 40 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	175 lm/W	3.100 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169475007	LL512X LED50S/ 840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	192 lm/W	5.050 lm	Brede bundel	8720169888982	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 BK HE	4000 K	175 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
8720169475014	LL512X LED61S/8 40 DIA WB 7 WH UE	4000 K	191 lm/W	6.150 lm	Brede bundel	8720169888999	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 BK HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Brede bundel
8720169475021	LL512X LED80S/ 840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	195 lm/W	8.000 lm	Brede bundel	8719514145016	LL523X LED123S/ 830 PSD DA45W 7 WH XA	3000 K	172 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische optiek 45°
8720169889286	LL512X LED31S/8 30 DIA WB 7 WH HE	3000 K	175 lm/W	3.100 lm	Brede bundel	8719514145023	LL523X LED123S/ 840 PSD DA45W 7 WH XA	4000 K	181 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische optiek 45°
8720169889309	LL512X LED31S/8 40 DEIA WB-OC 13 WH HE	4000 K	175 lm/W	3.100 lm	Brede bundel	8719514145054	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	181 lm/W	12.300 lm	Brede bundel
8720169889323	LL512X LED50S/ 840 DIA	4000 K	172 lm/W	5.000 lm	Dubbel asymmetrische	8719514145078	LL523X LED123S/ 840 PSD	4000 K	181 lm/W	12.300 lm	Middelbrede bundel

Maxos fusion

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)			Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)		
	Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype		Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
	MB 7 VLC WH XA						NB 7 WH HE				
8719514150379	LL523X LED123S/ 840 PSD NB 7 VLC WH XA	4000 K	181 lm/W	12.300 lm	Smalle bundel	8720169889118	LL523X LED62S/ 840 DEIA WB-OC 13 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Brede bundel
8719514150386	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	176 lm/W	16.000 lm	Smalle bundel	8720169889132	LL523X LED62S/ 840 DIA DA25N 7 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel
8719514789180	LL523X LED160S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Brede bundel	8720169889149	LL523X LED62S/ 840 DIA DA25W 7 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel
8720169474956	LL523X LED62S/ 840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	200 lm/W	6.136 lm	Brede bundel	8720169889156	LL523X LED62S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169474963	LL523X LED100S/ 840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	194 lm/W	10.100 lm	Brede bundel	8720169889163	LL523X LED100S/ 840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Smalle bundel
8720169474970	LL523X LED123S/ 840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	195 lm/W	12.300 lm	Brede bundel	8720169889187	LL523X LED100S/ 840 DIA A20 7 WH HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Asymmetrische spiegel
8720169474987	LL523X LED160S/ 840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	195 lm/W	16.000 lm	Brede bundel	8720169889194	LL523X LED100S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169495821	LL523X LED123S/ 840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Smalle bundel	8720169889217	LL523X LED123S/ 840 DIA A20 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Asymmetrische spiegel
8720169495838	LL523X LED123S/ 840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Brede bundel	8720169889224	LL523X LED123S/ 840 DIA DA25W 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel
8720169495845	LL523X LED160S/ 840 DIA	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Smalle bundel	8720169889231	LL523X LED123S/ 840 DIA	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische

Maxos fusion

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)			Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.)		
	Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype		Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
	DA35W 7 WH HE				optiek, 35°, brede bundel		DA35W 7 WH HE				optiek, 35°, brede bundel
8720169889248	LL523X LED160S/ 840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Brede bundel	8720169889033	LL523X LED62S/ 840 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169888883	LL523X LED123S/ 840 PSD A20 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Asymmetrisch spiegel	8720169889354	LL612X LED61S/8 40 DIA WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Brede bundel
8720169888890	LL523X LED160S/ 840 PSD XNB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	Extra kleine bundel	8720169889064	LL612X LED61S/8 40 DIA MB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Middelbrede bundel
8720169888906	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 SI HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Brede bundel	8720169889071	LL612X LED61S/8 40 DIA NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Smalle bundel
8720169888913	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 BK HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Brede bundel	8720169888944	LL612X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	6.100 lm	Smalle bundel
8720169888937	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 SI HE	4000 K	180 lm/W	6.200 lm	Brede bundel	8720169889255	LL623X LED123S/ 840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Middelbrede bundel
8720169889002	LL523X LED100S/ 840 PSD DA35W 7 WH HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel	8720169889262	LL623X LED123S/ 840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Brede bundel
8720169889019	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 BK HE	4000 K	177 lm/W	10.000 lm	Brede bundel	8720169889279	LL623X LED123S/ 840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Smalle bundel
8720169889026	LL523X LED123S/ 840 PSD	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Dubbel asymmetrische	872016988968	LL623X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12.300 lm	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	34,5 W
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	66 W
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	71 W
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	34,5 W
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	37 W
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36 W
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	36 W
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59 W
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70 W
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30 W
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	37 W
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	18 W
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	18 W
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	29 W
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	29 W
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	37 W
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	37 W
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	37 W
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	50 W
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	50 W
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	16 W
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	26 W
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	32 W
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	41 W
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	18 W
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	18 W
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	29 W
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50 W
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	29 W
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	29 W
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	18 W
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	18 W
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	37 W
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	68 W
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	68 W
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	68 W
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	31 W
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	51,5 W
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	63 W
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	82 W
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	97 W
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	34,5 W
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	34,5 W
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	34,5 W
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	34,5 W
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57 W
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	57 W
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	72 W
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	72 W
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	97 W
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	72 W
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	97 W
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	57 W
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	72 W
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	34,5 W
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	57 W
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	57 W
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	72 W
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	34,5 W
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
872016988944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	37 W
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	zichtbaar licht communicatie	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	zichtbaar licht communicatie	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	-
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	1%
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	-	1%
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	1%
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-	1%
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	1%
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	zichtbaar licht communicatie	1%
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	zichtbaar licht communicatie	1%
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	1%
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	1%
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-	1%
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	1%
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-	1%
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-	1%
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	1%
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-	1%
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-	1%
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-	1%
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-	1%
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-	1%
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	1%
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
872016988944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
872016988968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	Beschermingsklasse
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Wit	IP 20
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Wit	IP 20
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Wit	IP 20
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	Beschermingsklasse
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Wit	IP 20

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Kleur	
		behuizing	Beschermingsklasse
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Wit	IP 20
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Wit	IP 20
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Wit	IP 20
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Wit	IP 20
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Wit	IP 20
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20

Order Code	Full Product Name	Kleur	
		behuizing	Beschermingsklasse
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Wit	IP 20
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB- OC 13 WH HE	Wit	IP 20
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	Zilver	IP 20
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	Zilver	IP 20
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	Zwart	IP 20
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	Wit	IP 20
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 54

Order Code	Full Product Name	Kleur	
		behuizing	Beschermingsklasse
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Wit	IP 54

Order Code	Full Product Name	Kleur	
		behuizing	Beschermingsklasse
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Wit	IP 54
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit	IP 54

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Centrale	
		noodpost	Noodverlichting
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale	
		noodpost	Noodverlichting
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nee	-
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
872016988920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
872016988951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
872016988975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Centrale	
		noodpost	Noodverlichting
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	-
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-	-
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-
8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Nee	-
8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB- OC 13 WH HE	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Nee	-
8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Nee	-
8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nee	-
8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Nee	-

Order Code	Full Product Name	Centrale	
		noodpost	Noodverlichting
8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nee	-
8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Nee	-
8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Nee	-
8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Nee	-
8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	-	-
8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	-	-
8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	-	-
8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	-	-
8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	-	-
8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	-	-
8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Nee	-
8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	-
8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Nee	-
8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Nee	-
8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Nee	-
8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectv (SVM)	Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectv (SVM)
8720169473782	LL512X LED61S/8 40 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169473911	LL523X LED123S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169473799	LL523X LED123S/ 840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169473928	LL512X LED31S/8 40 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169473829	LL523X LED123S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169473935	LL512X LED50S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169473836	LL523X LED100S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169473942	LL512X LED61S/8 40 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169473843	LL523X LED62S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8719514737648	LL512X LED31S/8 40 PSD MB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4
8720169473850	LL512X LED61S/8 40 SIA O- PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8719514737655	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4
8720169473867	LL512X LED31S/8 40 SIA O- PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8719514737662	LL512X LED50S/ 840 PSD MB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4
8720169473881	LL523X LED62S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8719514737679	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4
8720169473898	LL523X LED62S/ 840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8719514737686	LL512X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4
8720169473904	LL523X LED100S/ brandbare oppervlakken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8719514737693	LL512X LED61S/8 brandbare oppervlakken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectv (SVM)	Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectv (SVM)
	40 PSD MB 7 WH HE					40 DEIA WB-OC 13 WH HE			
8719514737709	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889323	LL512X LED50S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8719514737716	LL512X LED80S/ 840 PSD NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889347	LL512X LED80S/ 840 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8719514737723	LL512X LED80S/ 840 PSD MB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889920	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8719514789197	LL512X LED80S/ 840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169888951	LL512X LED50S/ 840 PSED WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169474994	LL512X LED31S/8 40 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169888975	LL512X LED31S/8 40 PSD DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169475007	LL512X LED50S/ 840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169888982	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169475014	LL512X LED61S/8 40 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169888999	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169475021	LL512X LED80S/ 840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8719514145016	LL523X LED123S/ 830 PSD DA45W 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4
8720169889286	LL512X LED31S/8 30 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8719514145023	LL523X LED123S/ 840 PSD DA45W 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4
8720169889309	LL512X LED31S/8	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8719514145054	LL523X LED123S/	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4


Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectv (SVM)	Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectv (SVM)
	840 PSD WB 7 WH XA					840 DIA WB 7 WH HE			
8719514145078	LL523X LED123S/ 840 PSD MB 7 VLC WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169495845	LL523X LED160S/ 840 DIA NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8719514150379	LL523X LED123S/ 840 PSD NB 7 VLC WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889118	LL523X LED62S/ 840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8719514150386	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH XA	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889132	LL523X LED62S/ 840 DIA DA25N 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8719514789180	LL523X LED160S/ 840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889149	LL523X LED62S/ 840 DIA DA25W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169474956	LL523X LED62S/ 840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889156	LL523X LED62S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169474963	LL523X LED100S/ 840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889163	LL523X LED100S/ 840 DIA NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169474970	LL523X LED123S/ 840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889187	LL523X LED100S/ 840 DIA A20 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169474987	LL523X LED160S/ 840 DIA WB 7 WH UE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	0,4	8720169889194	LL523X LED100S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169495821	LL523X LED123S/ 840 DIA NB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169889217	LL523X LED123S/ 840 DIA A20 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169495838	LL523X LED123S/ brandbare oppervlakken	Voor montage op normaal	-	-	8720169889224	LL523X LED123S/ brandbare oppervlakken	Voor montage op normaal	-	-

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectv (SVM)	Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectv (SVM)
	840 DIA DA25W 7 WH HE				8720169889026	LL523X LED123S/ 840 PSD	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169889231	LL523X LED123S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169889033	LL523X LED62S/ 840 PSD	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169889248	LL523X LED160S/ 840 DIA WB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169889354	LL612X LED61S/8 40 DIA	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169888883	LL523X LED123S/ 840 PSD A20 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169889064	LL612X LED61S/8 40 DIA	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169888890	LL523X LED160S/ 840 PSD XNB 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169889071	LL612X LED61S/8 40 DIA	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169888906	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 SI HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169888944	LL612X LED61S/8 40 PSD	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169888913	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169889255	LL623X LED123S/ 840 DIA	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169888937	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 SI HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169889262	LL623X LED123S/ 840 DIA	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169889002	LL523X LED100S/ 840 PSD DA35W 7 WH HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169889279	LL623X LED123S/ 840 DIA	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169889019	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 BK HE	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-	8720169888968	LL623X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH HE	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-


Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169473782	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL512X	8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	LL523X
8720169473799	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL523X	8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
8720169473829	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X	8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
8720169473836	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X	8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8720169473843	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X	8720169474956	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169473850	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X	8720169474963	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169473867	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X	8720169474970	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169473881	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X	8720169474987	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
8720169473898	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	LL523X	8720169495821	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169473904	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X	8720169495838	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8720169473911	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X	8720169495845	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8720169473928	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X	8720169889118	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL523X
8720169473935	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X	8720169889132	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	LL523X
8720169473942	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X	8720169889149	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8719514737648	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X	8720169889156	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8719514737655	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X	8720169889163	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
8719514737662	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X	8720169889187	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8719514737679	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X	8720169889194	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8719514737686	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X	8720169889217	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
8719514737693	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X	8720169889224	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
8719514737709	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X	8720169889231	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
8719514737716	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X	8720169889248	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
8719514737723	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X	8720169888883	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE	LL523X
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X	8720169888890	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE	LL523X
8720169474994	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X	8720169888906	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE	LL523X
8720169475007	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X	8720169888913	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK HE	LL523X
8720169475014	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X	8720169888937	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI HE	LL523X
8720169475021	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X	8720169889002	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889286	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	LL512X	8720169889019	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE	LL523X
8720169889309	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL512X	8720169889026	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889323	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL512X	8720169889033	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL523X
8720169889347	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X	8720169889354	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL612X
8720169888920	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X	8720169889064	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL612X
8720169888951	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH HE	LL512X	8720169889071	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL612X
8720169888975	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE	LL512X	8720169888944	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	LL612X
8720169888982	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X	8720169889255	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL623X
8720169888999	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE	LL512X	8720169889262	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL623X
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X	8720169889279	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL623X
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X	8720169888968	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL623X
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925869742




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867816




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867855




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868961




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925869743




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868958



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868960




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868962




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868964


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868963




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868966




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868965




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867812




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867813




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867818



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867854




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870377




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870378


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870376




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870768




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870780




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870773




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870767




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870772



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870770




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870769




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870758


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870761




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870775




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870756




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870763




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870777




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870764



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870766




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870759




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870771


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870779




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870760




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870802




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870808




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870798




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870810



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870797




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870811




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870796


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870805




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870806




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870804




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870809




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870803




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870799



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870801




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870807




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870812


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870794




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870795




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870051




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870057




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870052




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870055



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870056




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870064




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870059


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870063




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870062




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870061




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870058




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870066




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870067




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870065



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868959




Polar Normal (separate) - null - 910925870170




Polar Normal (separate) - null - 910925870172

Maxos fusion


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 910925870176




Polar Normal (separate) - null - 910925870174




Polar Normal (separate) - null - 910925870169



Polar Normal (separate) - null - 910925870171



Polar Normal (separate) - null - 910925870173



Polar Normal (separate) - null - 910925870175

