



Die Zukunft im Lichtbandbereich

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung - ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtband, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträger zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätetechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Vorteile

- Ein Lichtband für alle Anwendungen: 1,5 m lange Lichtträger (LL551X) für einfach Planung, 2,25 m lange Lichtträger (LL552X) für kostenoptimierte Projekte - beide in Tragschienen mit Stromführungssystem für flexible Positionierung einsetzbar. Zwei Effizienzklassen: NE (Normal Effizient) und UE (Ultra Effizient) für Fokus auf Investition oder optimierte Energieeinsparung.
- Einfache Sanierung bestehender Philips Tragschienen: Passende Ausführung der 1,5 m Lichtträger für Maxos Industry Tragschiene (LL553X) oder TTX400 Tragschiene (LL554X). In Kombination mit der Ultra-Effizienten (UE) Ausführung können die Energiekosten erheblich reduziert werden.
- Als Ausführung für unser funkvernetztes, smartes Lichtsteuersystem Interact Pro erhältlich, um in Kombination mit Tageslicht- und Bewegungserfassung die Energieeinsparungen weiter zu maximieren, ohne zusätzliche Steuerungsleitungen.
- Sehr gute Lichtqualität für hohen Sehkomfort.

Versions



Maxos unify Very Wide Beam panel



Maxos unify panel for 4MX656 trunk white



Maxos unify panel 2215mm for track white



Maxos unify panel for track black



Maxos unify panel for track white



Maxos unify Very Wide Beam panel


Applications

- Produktionsbereiche
- Lagerhallen
- Lebensmittel- und Großhandel


Merkmale

- Optimierte Lichtträgerlängen -> 1,5 m und 2,25 m, aufgebaut aus modularen Komponenten.
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 200 lm/W für die Ultra-Effizienten (UE) Ausführungen.
- Lichtstromstabilität von 100.000 Stunden (L85) für die gesamte Produktfamilie ohne Ausnahme.
- Sensoreinheiten für die Nutzung des funkvernetzten, smarten Lichtsteuerungssystems Interact Pro.


Abmessungsskizzen



LL551X 133S/840 NE DIA NB WH



LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH



LL552X 100S/840 UE SIA WB WH

Produktdetails



Very Wide beam lens detail



Maxos unify optical design

Allgemeine Informationen	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Maximaler Dimmlevel	1%
---------------------	----

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	-

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-7%
Anfängliche Farbsättigung	(0.34. 0.35) SDCM <3

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Nennlichtausbeute (Nom)	Optik
8720169956773	LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH	8.400 lm	169 lm/W	Sehr breitstrahlend
8720169956780	LL552X 123S/840 NE DIA VWB WH	12.300 lm	164 lm/W	Sehr breitstrahlend
8720169955127	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	4.000 lm	167 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955134	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	8.000 lm	167 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955141	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	8.000 lm	167 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955158	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	10.500 lm	162 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955165	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	4.000 lm	195 lm/W	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Nennlichtausbeute (Nom)	Optik
8720169955172	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	8.000 lm	195 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955189	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	8.000 lm	195 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955196	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	10.500 lm	188 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955813	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	10.500 lm	162 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955820	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	4.000 lm	167 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955837	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	8.000 lm	167 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955844	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	8.000 lm	167 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955851	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	10.500 lm	162 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955868	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	10.500 lm	162 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955035	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	6.200 lm	175 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955042	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	16.000 lm	163 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955059	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	6.200 lm	200 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955066	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	16.000 lm	191 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955073	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	6.200 lm	180 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955080	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	16.000 lm	163 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955097	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	6.200 lm	197 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955103	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	10.000 lm	196 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955110	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	16.000 lm	191 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169956841	LL552X 200S/840 NE DIA WB WH	20.000 lm	161 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169956858	LL552X 200S/840 UE DIA WB WH	20.000 lm	185 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169956865	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	24.000 lm	185 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169956872	LL552X 200S/840 UE DIA NB WH	20.000 lm	185 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169956889	LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH	24.000 lm	185 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169956896	LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH	20.000 lm	185 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8721103438515	LL552X 160S/840 NE DIA WB WH	24.000 lm	185 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8721103438522	LL552X 200S/840 NE DIA NB WH	24.000 lm	185 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8721103438508	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	24.000 lm	185 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169954991	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	4.000 lm	195 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955004	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	8.000 lm	195 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169955011	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	8.000 lm	195 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955028	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	10.500 lm	188 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169954953	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	4.000 lm	167 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169954960	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	8.000 lm	167 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169954977	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	8.000 lm	167 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169954984	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	10.500 lm	162 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169955776	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	10.500 lm	162 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169956674	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH	4.400 lm 5.000 lm 6.100 lm 7.200 lm	180 lm/W 169 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169956698	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH	4.400 lm 5.000 lm 6.100 lm 7.200 lm	180 lm/W 169 lm/W	Tiefstrahlend (NB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Nennlichtausbeute (Nom)	Optik
8720169956704	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU WB WH	4.800 lm 5.500 lm 6.700 lm 8.000 lm	196 lm/W 193 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169956728	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH	4.800 lm 5.500 lm 6.700 lm 8.000 lm	196 lm/W 193 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169956803	LL551X 133S/840 NE DIA WB WH	13.300 lm	151 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169956810	LL551X 133S/840 HE DIA WB WH	13.300 lm	182 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169956827	LL551X 133S/840 HE DIA NB WH	13.300 lm	182 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169956834	LL551X 160S/840 HE DIA NB WH	16.000 lm	176 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8721103438492	LL551X 133S/840 NE DIA NB WH	13.300 lm	151 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169956681	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU VWB WH	4.400 lm 5.000 lm 6.100 lm 7.200 lm	180 lm/W 169 lm/W	Sehr breitstrahlend
8720169956711	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH	4.800 lm 5.500 lm 6.700 lm 8.000 lm	196 lm/W 193 lm/W	Sehr breitstrahlend
8720169956735	LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH	4.000 lm	163 lm/W	Sehr breitstrahlend
8720169956742	LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH	8.000 lm	163 lm/W	Sehr breitstrahlend
8720169956759	LL553X 55S/840 NE DIA VWB WH	5.500 lm	177 lm/W	Sehr breitstrahlend
8720169956766	LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH	6.600 lm	166 lm/W	Sehr breitstrahlend

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169956773	LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH	48,5 W
8720169956780	LL552X 123S/840 NE DIA VWB WH	74 W
8720169955127	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
8720169955134	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
8720169955141	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
8720169955158	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
8720169955165	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	20,5 W
8720169955172	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	41 W
8720169955189	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	41 W
8720169955196	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	56 W
8720169955813	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W
8720169955820	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	24 W
8720169955837	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	48 W
8720169955844	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	48 W
8720169955851	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	65 W
8720169955868	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	65 W
8720169955035	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	35,5 W
8720169955042	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	98 W
8720169955059	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169955066	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84 W
8720169955073	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	34,5 W
8720169955080	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	98 W
8720169955097	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	31,5 W
8720169955103	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	51 W
8720169955110	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	84 W
8720169956841	LL552X 200S/840 NE DIA WB WH	124 W
8720169956858	LL552X 200S/840 UE DIA WB WH	108 W
8720169956865	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	130 W
8720169956872	LL552X 200S/840 UE DIA NB WH	108 W
8720169956889	LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH	130 W
8720169956896	LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH	108 W
8721103438515	LL552X 160S/840 NE DIA WB WH	98 W
8721103438522	LL552X 200S/840 NE DIA NB WH	124 W
8721103438508	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	130 W
8720169954991	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	20,5 W
8720169955004	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	41 W
8720169955011	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	41 W
8720169955028	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	56 W
8720169954953	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
8720169954960	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
8720169954977	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
8720169954984	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
8720169955776	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W
8720169956674	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH	42,5 W
8720169956698	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH	42,5 W
8720169956704	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU WB WH	41,5 W
8720169956728	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH	41,5 W
8720169956803	LL551X 133S/840 NE DIA WB WH	88 W
8720169956810	LL551X 133S/840 HE DIA WB WH	73 W
8720169956827	LL551X 133S/840 HE DIA NB WH	73 W
8720169956834	LL551X 160S/840 HE DIA NB WH	91 W
8721103438492	LL551X 133S/840 NE DIA NB WH	88 W
8720169956681	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU VWB WH	42,5 W
8720169956711	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH	41,5 W
8720169956735	LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH	24 W
8720169956742	LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH	48 W
8720169956759	LL553X 55S/840 NE DIA VWB WH	30,5 W
8720169956766	LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH	38,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169956773	LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH	Ja
8720169956780	LL552X 123S/840 NE DIA VWB WH	Ja
8720169955127	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169955134	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169955141	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	Ja
8720169955158	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	Ja
8720169955165	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	Ja
8720169955172	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	Ja
8720169955189	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	Ja
8720169955196	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	Ja
8720169955813	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169955820	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	Ja
8720169955837	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	Ja
8720169955844	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	Ja
8720169955851	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	Ja
8720169955868	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	Ja
8720169955035	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169955042	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	Ja
8720169955059	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	Ja
8720169955066	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	Ja
8720169955073	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	Ja
8720169955080	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	Ja
8720169955097	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	Ja
8720169955103	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	Ja
8720169955110	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	Ja
8720169956841	LL552X 200S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169956858	LL552X 200S/840 UE DIA WB WH	Ja
8720169956865	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	Ja
8720169956872	LL552X 200S/840 UE DIA NB WH	Ja
8720169956889	LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH	Ja
8720169956896	LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH	Ja
8721103438515	LL552X 160S/840 NE DIA WB WH	Ja
8721103438522	LL552X 200S/840 NE DIA NB WH	Ja
8721103438508	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	Ja
8720169954991	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	Ja
8720169955004	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	Ja
8720169955011	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	Ja
8720169955028	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	Ja
8720169954953	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169954960	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169954977	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169954984	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	Ja
8720169955776	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169956674	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH	Nein
8720169956698	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH	Nein
8720169956704	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU WB WH	Nein
8720169956728	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH	Nein
8720169956803	LL551X 133S/840 NE DIA WB WH	Ja
8720169956810	LL551X 133S/840 HE DIA WB WH	Ja
8720169956827	LL551X 133S/840 HE DIA NB WH	Ja
8720169956834	LL551X 160S/840 HE DIA NB WH	Ja
8721103438492	LL551X 133S/840 NE DIA NB WH	Ja
8720169956681	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU VWB WH	Nein
8720169956711	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH	Nein
8720169956735	LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH	Ja
8720169956742	LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH	Ja
8720169956759	LL553X 55S/840 NE DIA VWB WH	Ja
8720169956766	LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169956773	LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH	Weiß
8720169956780	LL552X 123S/840 NE DIA VWB WH	Weiß
8720169955127	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169955134	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169955141	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	Weiß
8720169955158	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	Weiß
8720169955165	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	Weiß
8720169955172	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	Weiß
8720169955189	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	Weiß
8720169955196	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	Weiß
8720169955813	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169955820	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	Weiß
8720169955837	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	Weiß
8720169955844	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	Weiß
8720169955851	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	Weiß
8720169955868	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	Weiß
8720169955035	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169955042	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	Weiß
8720169955059	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	Weiß
8720169955066	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	Weiß
8720169955073	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169955080	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	Weiß
8720169955097	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	Weiß
8720169955103	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	Weiß
8720169955110	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	Weiß
8720169956841	LL552X 200S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169956858	LL552X 200S/840 UE DIA WB WH	Weiß
8720169956865	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	Weiß
8720169956872	LL552X 200S/840 UE DIA NB WH	Weiß
8720169956889	LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH	Weiß
8720169956896	LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH	Weiß
8721103438515	LL552X 160S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8721103438522	LL552X 200S/840 NE DIA NB WH	Weiß
8721103438508	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	Weiß
8720169954991	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	Schwarz
8720169955004	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	Schwarz
8720169955011	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	Schwarz
8720169955028	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	Schwarz
8720169954953	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169954960	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169954977	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	Weiß
8720169954984	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	Weiß
8720169955776	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169956674	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH	Weiß
8720169956698	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH	Weiß
8720169956704	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU WB WH	Weiß
8720169956728	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH	Weiß
8720169956803	LL551X 133S/840 NE DIA WB WH	Weiß
8720169956810	LL551X 133S/840 HE DIA WB WH	Weiß
8720169956827	LL551X 133S/840 HE DIA NB WH	Weiß
8720169956834	LL551X 160S/840 HE DIA NB WH	Weiß
8721103438492	LL551X 133S/840 NE DIA NB WH	Weiß
8720169956681	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU VWB WH	Weiß
8720169956711	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH	Weiß
8720169956735	LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH	Weiß
8720169956742	LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH	Weiß
8720169956759	LL553X 55S/840 NE DIA VWB WH	Weiß
8720169956766	LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH	Weiß


Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169956773	LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH	LL552X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169956780	LL552X 123S/840 NE DIA VWB WH	LL552X
8720169955127	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	LL553X
8720169955134	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	LL553X
8720169955141	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	LL553X
8720169955158	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	LL553X
8720169955165	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	LL553X
8720169955172	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	LL553X
8720169955189	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	LL553X
8720169955196	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	LL553X
8720169955813	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	LL553X
8720169955820	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
8720169955837	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
8720169955844	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
8720169955851	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
8720169955868	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
8720169955035	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	LL552X
8720169955042	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	LL552X
8720169955059	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	LL552X
8720169955066	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	LL552X
8720169955073	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	LL552X
8720169955080	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	LL552X
8720169955097	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	LL552X
8720169955103	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	LL552X
8720169955110	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	LL552X
8720169956841	LL552X 200S/840 NE DIA WB WH	LL552X
8720169956858	LL552X 200S/840 UE DIA WB WH	LL552X
8720169956865	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	LL552X
8720169956872	LL552X 200S/840 UE DIA NB WH	LL552X
8720169956889	LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH	LL552X
8720169956896	LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH	LL552X
8721103438515	LL552X 160S/840 NE DIA WB WH	LL552X
8721103438522	LL552X 200S/840 NE DIA NB WH	LL552X
8721103438508	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	LL552X
8720169954991	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	LL551X
8720169955004	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	LL551X
8720169955011	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	LL551X
8720169955028	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	LL551X
8720169954953	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	LL551X
8720169954960	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	LL551X
8720169954977	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	LL551X
8720169954984	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	LL551X
8720169955776	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	LL551X


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169956674	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH	LL551X
8720169956698	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH	LL551X
8720169956704	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU WB WH	LL551X
8720169956728	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH	LL551X
8720169956803	LL551X 133S/840 NE DIA WB WH	LL551X
8720169956810	LL551X 133S/840 HE DIA WB WH	LL551X
8720169956827	LL551X 133S/840 HE DIA NB WH	LL551X
8720169956834	LL551X 160S/840 HE DIA NB WH	LL551X
8721103438492	LL551X 133S/840 NE DIA NB WH	LL551X
8720169956681	LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU VWB WH	LL551X
8720169956711	LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH	LL551X
8720169956735	LL551X 40S/840 NE DIA VWB WH	LL551X
8720169956742	LL551X 80S/840 NE DIA VWB WH	LL551X
8720169956759	LL553X 55S/840 NE DIA VWB WH	LL553X
8720169956766	LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH	LL553X

Lichtverteilungskurve







910925871016




910925871021




910925871020




910925871019




910925871023




910925871027




910925871035




910925871033




910925871032




910925871034




910925871026




910925871037




910925871036




910925871024




910925871025




910925871028




LL550XI - 910925871912




LL550XI - 910925871913




LL550XI - 910925871914




LL550XI - 910925871915




LL550XI - 910925870860




LL550XI - 910925870856




LL550XI - 910925870848




LL550XI - 910925870843




LL550XI - 910925870854




LL550XI - 910925870851




LL550XI - 910925870845




LL550XI - 910925870849




LL550XI - 910925870855




LL550XI - 910925870853




LL550XI - 910925870865




LL550XI - 910925870842




LL550XI - 910925870864




LL550XI - 910925870846




LL550XI - 910925870852




LL550XI - 910925870850




LL550XI - 910925870857




LL550XI - 910925870847




LL550XI - 910925870862




LL550XI - 910925870844




LL550XI - 910925870866




LL550XI - 910925870863




LL550XI - 910925870859




LL550XI - 910925870858




LL550XI - 910925870861




LL550XI - 910925870925




LL550XI - 910925870934




LL550XI - 910925870933




LL550XI - 910925870929



LL550XI - 910925870930



LL550XI - 910925870932



LL550XI - 910925870931