



Die Zukunft im Lichtbandbereich

Maxos unify

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung – ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtband, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträger zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätetechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Vorteile

- Ein Lichtband für alle Anwendungen: 1,5 m lange Lichtträger (LL551X) für einfach Planung, 2,25 m lange Lichtträger (LL552X) für kostenoptimierte Projekte – beide in Tragschienen mit Stromführungssystem für flexible Positionierung einsetzbar. Zwei Effizienzklassen: NE (Normal Effizient) und UE (Ultra Effizient) für Fokus auf Investition oder optimierte Energieeinsparung.
- Einfache Sanierung bestehender Philips Tragschienen: Passende Ausführung der 1,5 m Lichtträger für Maxos Industry Tragschiene (LL553X) oder TTX400 Tragschiene (LL554X). In Kombination mit der Ultra-Effizienten (UE) Ausführung können die Energiekosten erheblich reduziert werden.
- Als Ausführung für unser funkvernetztes, smartes Lichtsteuersystem Interact Pro erhältlich, um in Kombination mit Tageslicht- und Bewegungserfassung die Energieeinsparungen weiter zu maximieren, ohne zusätzliche Steuerungsleitungen.
- Sehr gute Lichtqualität für hohen Sehkomfort.

Merkmale

- Optimierte Lichtträgerlängen -> 1,5 m und 2,25 m, aufgebaut aus modularen Komponenten.
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 200 lm/W für die Ultra-Effizienten (UE) Ausführungen.
- Lichtstromstabilität von 100.000 Stunden (L85) für die gesamte Produktfamilie ohne Ausnahme.
- Sensoreinheiten für die Nutzung des funkvernetzten, smarten Lichtsteuerungssystems Interact Pro.

Anwendung




- Produktionsbereiche
- Lagerhallen
- Lebensmittel- und Großhandel

Versions



Maxos unify panel 2215mm for
track white

Abmessungsskizzen



Produktdetails



Maxos unify optical design

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	1%
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	-
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Anfängliche Farbsättigung	(0.34. 0.35) SDCM <3
Lichtstromtoleranz	+/-7%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	167 lm/W	4'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	167 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	167 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	162 lm/W	10'500 lm	Tiefstrahlend (NB)
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	195 lm/W	4'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	195 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	195 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	188 lm/W	10'500 lm	Tiefstrahlend (NB)
95581300	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	162 lm/W	10'500 lm	Breitstrahlend (WB)
95582000	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	167 lm/W	4'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95583700	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	167 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95584400	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	167 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95585100	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	162 lm/W	10'500 lm	Breitstrahlend (WB)
95586800	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	162 lm/W	10'500 lm	Tiefstrahlend (NB)
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	175 lm/W	6'200 lm	Breitstrahlend (WB)
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	163 lm/W	16'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	200 lm/W	6'200 lm	Breitstrahlend (WB)
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	191 lm/W	16'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	180 lm/W	6'200 lm	Breitstrahlend (WB)
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	163 lm/W	16'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	197 lm/W	6'200 lm	Breitstrahlend (WB)
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	196 lm/W	10'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	191 lm/W	16'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	195 lm/W	4'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	195 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	195 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	188 lm/W	10'500 lm	Tiefstrahlend (NB)
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	167 lm/W	4'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	167 lm/W	8'000 lm	Breitstrahlend (WB)
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	167 lm/W	8'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	162 lm/W	10'500 lm	Tiefstrahlend (NB)
95577600	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	162 lm/W	10'500 lm	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	20.5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	41 W
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	41 W
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	56 W
95581300	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W
95582000	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	24 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
95583700	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	48 W
95584400	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	48 W
95585100	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	65 W
95586800	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	65 W
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	35.5 W
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	98 W
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31 W
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84 W
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	34.5 W
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	98 W
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	51 W
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	84 W
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	20.5 W
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	41 W
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	41 W
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	56 W
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
95577600	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	Weiß
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	Weiß
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	Weiß
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	Weiß
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	Weiß
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	Weiß
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	Weiß
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	Weiß
95581300	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	Weiß
95582000	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	Weiß
95583700	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	Weiß
95584400	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	Weiß
95585100	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	Weiß
95586800	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	Weiß
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	Weiß
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	Weiß


Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	Weiß
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	Weiß
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	Weiß
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	Weiß
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	Weiß
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	Weiß
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	Weiß
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	Schwarz
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	Schwarz
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	Schwarz
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	Schwarz
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	Weiß
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	Weiß
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	Weiß
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	Weiß
95577600	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	Weiß

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	LL553X
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	LL553X
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	LL553X
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	LL553X
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	LL553X
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	LL553X
95581300	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95582000	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
95583700	LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
95584400	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
95585100	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
95586800	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	LL552X
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	LL552X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	LL552X
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	LL552X
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	LL552X
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	LL552X
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	LL552X
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	LL552X
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	LL552X
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	LL551X
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	LL551X
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	LL551X
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	LL551X
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	LL551X
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	LL551X
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	LL551X
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	LL551X
95577600	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	LL551X


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870860**




**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870856**




**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870848**




**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870843**




**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870854**




**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870851**



**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870845**




**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870849**




**Polar Normal (separate) - LL550XI -
910925870855**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870853




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870865




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870842




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870864




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870846




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870852



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870850




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870857




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870847


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870862




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870844




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870866




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870863




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870859




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870858



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870861




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870925




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870934


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870933




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870929



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870930



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870932



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870931

