



Új szabvány a sínes rendszerekben

Egy adaptálható LED-es sínrendszer, amely ötvözi az elektromos sín jól bevált előnyeit, lehetővé téve a lineáris panelek rugalmas elhelyezését, többféle fényáram/hossz kombinációt kínálva, speciálisan tervezett lencsékkel a fény szükség szerinti irányításához. Megoldás, amely lehetővé teszi új projektek tervezését optimális számú lineáris panellel, valamint megoldást kínál a régi berendezések korszerűsítésére – Alkalmazását naprakésszé teszi a legújabb világítási lehetőségekkel. Most, és a jövőben is.

Előnyök

- A „rég” Maxos és TTX400 elektromos egységek egyszerű utólagos felszerelése jelentős energiamegtakarítással az UE portfólióval
- Váltson Interact rendszerekre a további megtakarításokért
- Rugalmas sínes rendszer, amely minden elektromos és azon túli helyzetre megoldást kínál
- Megbízható és tartós teljesítmény a teljes kínálatban

Szolgáltatások

- Egyszerűsített panelkínálat -> 1,5 m és 2,25 m, moduláris elemekre építve.
- Akár 200 lm/W-os magas fényhasznosítás az UE tartományban
- Fényáram-fenntartás L85 100 ezer óra a teljes tartományban
- Dedikált érzékelőegységei révén Interact-rendszerré is átalakítható

Applications

- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
- Gyártás
- Raktárak

Versions



Maxos unify panel for
4MX656 trunk white



Maxos unify panel 2215mm
for track white




Maxos unify panel for track
black




Maxos unify panel for track
white


Méretezett rajza



LL551X 105S/840 NE DIA NB WH



LL553X 80S/840 UE DIA WB WH



LL552X 160S/840 UE SIA NB WH

Termék részletei



Maxos unify optical design

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03 [0,3]]

Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
Vészvilágítás	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.34. 0.35) SDCM <3

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Az optika típusa
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	4 000 lm	167 lm/W	Széles sugárzási szög
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	8 000 lm	167 lm/W	Széles sugárzási szög
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	8 000 lm	167 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	10 500 lm	162 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	4 000 lm	195 lm/W	Széles sugárzási szög
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	8 000 lm	195 lm/W	Széles sugárzási szög
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	8 000 lm	195 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	10 500 lm	188 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	6 200 lm	175 lm/W	Széles sugárzási szög
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	16 000 lm	163 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	6 200 lm	200 lm/W	Széles sugárzási szög
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	16 000 lm	191 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	6 200 lm	180 lm/W	Széles sugárzási szög
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	16 000 lm	163 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	6 200 lm	197 lm/W	Széles sugárzási szög
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	10 000 lm	196 lm/W	Széles sugárzási szög
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	16 000 lm	191 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95686500	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	24 000 lm	185 lm/W	Keskeny sugárzási szög
43850800	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	24 000 lm	185 lm/W	Széles sugárzási szög
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	4 000 lm	195 lm/W	Széles sugárzási szög
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	8 000 lm	195 lm/W	Széles sugárzási szög
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	8 000 lm	195 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	10 500 lm	188 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	4 000 lm	167 lm/W	Széles sugárzási szög
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	8 000 lm	167 lm/W	Széles sugárzási szög
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	8 000 lm	167 lm/W	Keskeny sugárzási szög
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	10 500 lm	162 lm/W	Keskeny sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	20,5 W
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	41 W
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	41 W
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	56 W
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	98 W
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31 W
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84 W
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	34,5 W
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	98 W
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	31,5 W
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	51 W
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	84 W
95686500	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	130 W
43850800	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	130 W
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	20,5 W
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	41 W
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	41 W
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	56 W
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W

Mechanika és tokozás


Order Code	Full Product Name	Ház színe
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	Fehér
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	Fehér
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	Fehér
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	Fehér
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	Fehér
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	Fehér
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	Fehér
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	Fehér
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	Fehér
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	Fehér
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	Fehér
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	Fehér
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	Fehér
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	Fehér
95686500	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	Fehér
43850800	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	Fehér
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	Fekete
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	Fekete

Order Code	Full Product Name	Ház színe
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	Fekete
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	Fekete
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	Fehér
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	Fehér

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	LL553X
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	LL553X
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	LL553X
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	LL553X
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	LL553X
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	LL553X
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	LL552X
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	LL552X
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	LL552X
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	LL552X
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	LL552X
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	LL552X
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	LL552X
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	LL552X
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	LL552X
95686500	LL552X 240S/840 UE DIA NB WH	LL552X
43850800	LL552X 240S/840 UE DIA WB WH	LL552X
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	LL551X
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	LL551X
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	LL551X
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	LL551X
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	LL551X
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	LL551X
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	LL551X
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	LL551X



Polar normal diagrams



910925871034

LL550XI - 910925871915



LL550XI - 910925870860



LL550XI - 910925870856

LL550XI - 910925870848


LL550XI - 910925870843




LL550XI - 910925870854

LL550XI - 910925870851


LL550XI - 910925870845




LL550XI - 910925870849




LL550XI - 910925870855




LL550XI - 910925870853




LL550XI - 910925870865




LL550XI - 910925870842




LL550XI - 910925870864




LL550XI - 910925870846




LL550XI - 910925870852




LL550XI - 910925870850




LL550XI - 910925870857




LL550XI - 910925870847




LL550XI - 910925870862




LL550XI - 910925870844




LL550XI - 910925870866




LL550XI - 910925870863



LL550XI - 910925870859



LL550XI - 910925870858



LL550XI - 910925870861