



Új szabvány a sínes rendszerekben

Maxos unifiy

Egy adaptálható LED-es sínrendszer, amely ötvözi az elektromos sín jól bevált előnyeit, lehetővé téve a lineáris panelek rugalmas elhelyezését, többféle fényáram/hossz kombinációt kínálva, speciálisan tervezett lencsékkel a fény szükség szerinti irányításához. Megoldás, amely lehetővé teszi új projektek tervezését optimális számú lineáris panellel, valamint megoldást kínál a régi berendezések korszerűsítésére – Alkalmazását naprakésszé teszi a legújabb világítási lehetőségekkel. Most, és a jövőben is.

Előnyök

- A „rég” Maxos és TTX400 elektromos egységek egyszerű utólagos felszerelése jelentős energiamegtakarítással az UE portfólióval
- Váltson Interact rendszerekre a további megtakarításokért
- Rugalmas sínes rendszer, amely minden elektromos és azon túli helyzetre megoldást kínál
- Megbízható és tartós teljesítmény a teljes kínálatban




Szolgáltatások

- Egyszerűsített panelkínálat -> 1,5 m és 2,25 m, moduláris elemekre építve.
- Akár 200 lm/W-os magas fényhasznosítás az UE tartományban
- Fényáram-fenntartás L85 100 ezer óra a teljes tartományban
- Dedikált érzékelőegységei révén Interact-rendszerré is átalakítható

Alkalmazás

- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
- Gyártás
- Raktárak

Méretezett rajza



Termék részletei



Maxos unify optical design

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Vészvilágítás	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.34. 0.35) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-7%

Technikai adatok

		Fényhasznosítás (névleges)		Fényáram	Az optika típusa
Order Code	Full Product Name	(névleges)			
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	167 lm/W		4 000 lm	Széles sugárzási szög
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	167 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	167 lm/W		8 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	162 lm/W		10 500 lm	Keskeny sugárzási szög
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	195 lm/W		4 000 lm	Széles sugárzási szög
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	195 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	195 lm/W		8 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	188 lm/W		10 500 lm	Keskeny sugárzási szög
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	175 lm/W		6 200 lm	Széles sugárzási szög
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	163 lm/W		16 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	200 lm/W		6 200 lm	Széles sugárzási szög
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	191 lm/W		16 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	180 lm/W		6 200 lm	Széles sugárzási szög
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	163 lm/W		16 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	197 lm/W		6 200 lm	Széles sugárzási szög
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	196 lm/W		10 000 lm	Széles sugárzási szög
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	191 lm/W		16 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	195 lm/W		4 000 lm	Széles sugárzási szög
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	195 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	195 lm/W		8 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	188 lm/W		10 500 lm	Keskeny sugárzási szög
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	167 lm/W		4 000 lm	Széles sugárzási szög
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	167 lm/W		8 000 lm	Széles sugárzási szög
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	167 lm/W		8 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	162 lm/W		10 500 lm	Keskeny sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	20,5 W
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	41 W
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	41 W
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	56 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	35,5 W
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	98 W
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31 W
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84 W
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	34,5 W
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	98 W
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	31,5 W
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	51 W
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	84 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	20,5 W
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	41 W
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	41 W
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	56 W
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	Fehér
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	Fehér
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	Fehér
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	Fehér
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	Fehér
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	Fehér
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	Fehér
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	Fehér
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	Fehér
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	Fehér


Order Code	Full Product Name	Ház színe
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	Fehér
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	Fehér
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	Fehér
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	Fehér
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	Fekete
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	Fekete
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	Fekete
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	Fekete
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	Fehér
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	Fehér
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	Fehér

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	LL553X
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	LL553X
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	LL553X
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	LL553X
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	LL553X
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	LL553X
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	LL552X
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	LL552X
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	LL552X
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	LL552X
95507300	LL552X 62S/840 NE SIA WB WH	LL552X

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
95508000	LL552X 160S/840 NE SIA NB WH	LL552X
95509700	LL552X 62S/840 UE SIA WB WH	LL552X
95510300	LL552X 100S/840 UE SIA WB WH	LL552X
95511000	LL552X 160S/840 UE SIA NB WH	LL552X
95499100	LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	LL551X
95500400	LL551X 80S/840 UE DIA WB BK	LL551X
95501100	LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	LL551X
95502800	LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	LL551X
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	LL551X
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	LL551X
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	LL551X
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	LL551X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870860




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870856




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870848




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870843




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870854




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870851



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870845




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870849




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870855


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870853




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870865




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870842




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870864




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870846




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870852



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870850




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870857




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870847


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870862




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870844




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870866




Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870863



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870859



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870858



Polar Normal (separate) - LL550XI - 910925870861

